



Comparateur de masse APP 30.5Y.KO

WL-407-0037

More information on the website
radwag.com/fr/info,w1,7IW



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
E1 Plage d'étalonnage	20 kg
E2 Plage d'étalonnage	10 – 20 kg
F1 Plage d'étalonnage	2 – 20 kg
F2 Plage d'étalonnage	1 – 20 kg
M1 Plage d'étalonnage	500 g – 20 kg
M2 Plage d'étalonnage	200 g – 20 kg
Capacité maximale [Max]	30,5 kg
Précision de lecture [d]	1 mg
Répétabilité standard [5% Max]	2 mg
Répétabilité standard [Max]	4 mg
Répétabilité admissible	5 mg
Excentricité (pour la charge examinée)	2d / 1 mm
Étendue d'équilibrage électrique	0 – +30,5 kg
Temps de stabilisation	20 s
Ajustage	externe

Paramètres physiques	
Afficheur	10" graphique couleurs écran tactile
Dimension du plateau	ø220 (ø300) mm
Dimensions d'unité de pesage	454×275×200 mm
Dimensions de terminal de lecture	249×170×72 mm
Dimensions de l'armoire anti-courant d'air	700×440×550 mm
Dimensions de colis L x P x H	1160×650×700 mm
Dimensions de l'emballage du piège anti-courant d'air	960×825×730 mm
Masse nette	24 kg
Masse brute	38 kg
Poids internes de lest	-
Poids externes de lest	-

Interface de Communication	
Interface de Communication	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot

Conditions environnementales	
Température du travail	+15 – +30 °C
Vitesse de changements de température de travail	±0,5 °C / 12 h
Humidité relative d'air	30% – 70%
Vitesse de changements d'humidité relative d'air	±5% / 4 h

Répétabilité est exprimée par l'écart standardisé déterminé pour 6 cycles ABBA déterminé expérimentalement dans les conditions environnementales définies dans le document OIML R111 (Tableau C.1) pour le calibrage des masses de référence de la classe E1.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Accessoires (Additional Fee)

Plateau d'auto-centrage du comparateur APP KO
 Tag RFID
 Modules complémentaires
 Écran de protection anti-poussière
 Lecteurs de code-barres
 Tables antivibratoires
 Câbles RS 232, RS 485

Imprimantes d'étiquettes
 THBR 2.0 - Monitoring des conditions environnementales
 Imprimante de tickets de caisse
 Boîte pour comparateurs
 Lecteur d'empreintes digitales
 Câbles RS 232, RS 485
 Câbles RS 232 (balance – imprimante)

Software (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]
 • Système RMCS [WX-010-0048]

• RMCS Lite [WX-010-0164]

Dimensions d'appareil L x P x H

