




More information on the website
radwag.com/tr/info,w1,7IW

APP 30.5Y.KO Ktle Karşılařtırıcı



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
E1	20 kg
E2	10 kg ÷ 20 kg
F1	2 kg ÷ 20 kg
F2	1 kg ÷ 20 kg
M1	500 g ÷ 20 kg
M2	200 g ÷ 20 kg
Maksimum yk [Max]	30,5 kg
Okuma up doęruluęu [d]	1 mg
Standart tekrarlanabilirlik [Maks. %5]	3 mg
Standart tekrarlanabilirlik [Max]	3 mg
Permissible repeatability	5 mg
Eksantriklik (test edilmiř yk)	2d / 1 mm
Elektrik kompanzasyon aralıęı	100 g ÷ 30,5 kg
Kararlılık sresi	20 s
Ayarlama	external

Fiziksel parametreler	
Display	10" graphic colour touchscreen
Tartım kefi boyutları	ø220 (ø300) mm
Weighing device dimensions	454x275x200 mm
Kontrol cihazı boyutları	249x170x72 mm
Anti-draft chamber dimensions	700x440x550 mm
Ambalaj boyutları	1160x650x700 mm
Chamber packaging size	960x825x730 mm
Net ağırlık	24 kg
Brüt ağırlık	38 kg
Dahili ek ağırlıklar	-
Harici ek ağırlıklar	-
Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	2xUSB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklığı	+15 ÷ +30 °C
Çalışma sıcaklığı değişim hızı	±0,5°C/12h
Atmosferik nem	30% ÷ 70%
Atmosferik nem değişim hızı	±5%/4h

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Aksesuarlar

APP KO karşılaştırıcı için kendi kendini merkezleyen kefe
RFID etiketleri
Ek modüller
Koruyucu kapak
Barkod okuyucu
Antivibrasyon masaları
RS 232, RS 485 cables

Etiket Yazıcısı
THBR 2.0 sistemi - Çevre koşullarının izlenmesi
Fiş yazıcı
Anti-Draft Chamber for Mass Compartors
Parmak izi okuyucu
RS 232, RS 485 Kabloları
Kablolar RS 232 (Teraziler - Yazıcı)

Yazılım

• RAD Key [WX-010-0005]
• RMCS System Kalibrasyon Süreci Ağ Yönetimi [WX-010-0048]

• RMCS Lite [WX-010-0164]

Cihaz boyutları

