



# H315.30/60.H3/5.M Paslanmaz Çelik Yük Hücreli Su Geçirmez Terazi



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Fonksiyonlar



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting



Internal battery



Peak hold



Newton unit measurement



Animal weighing

## Teknik Veriler

| Metrolojik parametreler |                |
|-------------------------|----------------|
| Maksimum yük [Max]      | 30/60 kg       |
| Minimum yük [Min]       | 200 g          |
| Okuma up doğruluğu [d]  | 10/20 g        |
| Dara aralığı            | -60 kg         |
| OIML sınıfı             | III            |
| Fiziksel parametreler   |                |
| Display                 | LCD (backlit)  |
| Tartım kefi boyutları   | 400×600 mm     |
| Ambalaj boyutları       | 830×620×270 mm |

| Fiziksel parametreler      |   |
|----------------------------|---|
| Net ağırlık                | 15,5 kg   |
| Brüt ağırlık               | 17,3 kg   |
| Konstrüksiyon              |   |
| IP Sınıfı                  | IP 67 construction, IP 68 (1h max)/69 indicator                 |
| Haberleşme arayüzler       |   |
| Haberleşme arayüzü         | RS232, USB  |
| Opsiyonel arayüzler        | RS232 or RS485 or 4IN/4OUT or Ethernet or analog output 4-20 mA |
| Elektrik parametreleri     |   |
| Güç kaynağı                | 100 – 240 V AC 50/60 Hz   |
| Opsiyonel güç kaynağı      | internal rechargeable battery                                   |
| Batarya ile çalışma süresi | max 7h  |
| Çevresel koşullar          |   |
| Çalıştırma sıcaklığı       | -10 ÷ +40 °C  |
| Atmosferik nem             | 10% ÷ 85% RH no condensation                                    |



Extra payment for verification



## Aksesuarlar

RS 232 cables (scale - printer)  
Antivibrasyon masaları  
Display  
RS 232 cables (scale - Ethernet)  
RS 232, RS 485 cables  
RS 232 – Ethernet Converter  
USB adaptör

Fiş yazıcı  
USB kablo (terazi-Epson yazıcı)  
Tartım terminaleri için tutucular  
RS 232 – USB Converter  
Makaralı tabla versiyon  
RS 232, RS 485 Kabloları

## Yazılım

• RAD Key [WX-010-0005]  
• R-Lab [WX-010-0080]

• R Panel [WX-010-0187]  
• Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

## Cihaz boyutları



|               |           | A1  | A2  | B       | C1  | C2  | D    | E    | L    |
|---------------|-----------|-----|-----|---------|-----|-----|------|------|------|
| H135...H1.M   | 150 x 200 | 152 | 202 | 87 ± 3  | 110 | 190 | ~443 | ~361 |      |
| H135...H1.K   | 150 x 200 | 152 | 202 | 87 ± 3  | 110 | 146 | -    | -    | 1,5m |
| H315...H2.M   | 250 x 300 | 246 | 306 | 104 ± 3 | 208 | 268 | ~525 | ~483 |      |
| H315...H2.K   | 250 x 300 | 246 | 306 | 104 ± 3 | 208 | 268 | -    | -    | 1,5m |
| H315...H3.M   | 410 x 410 | 410 | 410 | 98 ± 2  | 370 | 370 | ~525 | ~587 |      |
| H315...H3.K   | 410 x 410 | 410 | 410 | 98 ± 2  | 370 | 370 | -    | -    | 2,5m |
| H315...H4.M   | 500 x 500 | 497 | 497 | 155 ± 5 | 400 | 400 | ~767 | ~650 |      |
| H315...H4.K   | 500 x 500 | 497 | 497 | 155 ± 5 | 400 | 400 | -    | -    | 2,5m |
| H315...H3/5.M | 400 x 600 | 597 | 397 | 155 ± 5 | 500 | 300 | ~767 | ~550 |      |
| H315...H3/5.K | 400 x 600 | 597 | 397 | 155 ± 5 | 500 | 300 | -    | -    | 2,5m |
| H315...H5.M   | 600 x 600 | 597 | 597 | 155 ± 5 | 500 | 500 | ~767 | ~750 |      |
| H315...H5.K   | 600 x 600 | 597 | 597 | 155 ± 5 | 500 | 500 | -    | -    | 2,5m |
| H315...H6.M   | 800 x 800 | 799 | 799 | 135 ± 5 | 720 | 740 | ~773 | ~976 |      |
| H315...H6.K   | 800 x 800 | 799 | 799 | 135 ± 5 | 720 | 740 | -    | -    | 2,5m |