



More information on the website
radwag.com/fr/info,w1,70W

Module de balance MPS.M.10000.R1

WX-016-0345



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Capacité maximale [Max]	10000 g
Capacité préliminaire	1000 g
Précision de lecture [d]	10 mg
Répétabilité	12 mg
Linéarité	±20 mg
Temps de chauffe après la mise sous tension	1 h
Temps de stabilisation	2 s
Ajustage	externe
Construction	
Degré de protection	IP 43
Boîtier	aluminium
Matériel du plateau	aluminium
Interface de Communication	
Interface de Communication	RS232, max 115,2 kbps, Radwag ASCII protokół

Paramètres électriques	
Alimentation	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A Modul: 12V DC
Conditions environnementales	
Température du travail	+10 – +40 °C
Humidité relative d'air	40% – 80%
Paramètres physiques	
Dimension du plateau	ø100 mm
Dimensions d'appareil L x P x H	220x70x100 mm
Masse nette	1,8 kg



Accessoires (Additional Fee)

Câbles RS 232, RS 485

Câbles RS 232, RS 485

Software (Additional Fee)

• R Panel [WX-010-0187]

Dimensions d'appareil L x P x H

