



More information on the website  
[radwag.com/de/info,w1,7Z0](http://radwag.com/de/info,w1,7Z0)

# Plattformwaage HX5.EX-1.30.C2

WW-006-0007



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funktionen



Labelling



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Parts counting



Newton unit measurement



Statistics



GLP Procedures



Replaceable unit



ALIBI Memory

## Technische Daten

Messtechnische Parameter	
Wägebereich [Max]	30 kg
Min. Belastung	200 g
Zifferschritt [d]	10 g
Tarierbereich	-30 kg
OIML-Klasse	III
Physikalische Parameter	
Display	5" grafisch farbiger

Physikalische Parameter	
Kabellänge	2,5 m
Waagschale	400×500 mm
Verpackungsgröße	620×720×430 mm
Nettogewicht	18,1 kg
Bruttogewicht	20,3 kg
Konstruktion	
Schutzart	IP 65 Konstruktion, IP 66 / 68 Terminal
Zertifizierung ATEX	II 2G Ex ib IIB T4 Gb
Zertifizierung IECEx	Ex ic IIB T4 Gc
Konstruktion	pulverbeschichteter Stahl St3S
Waageschale	Edelstahl AISI304
Kommunikationsschnittstellen	
Schnittstellen	2×RS232, RS485
Elektrische Parameter	
Stromversorgung	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Maximaler Leistungsaufnahme	15 W
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	-10 – +40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	10% – 85% RH ohne Kondensation
Messgerät	PUE HX5.EX-1



Additional fee for verification



## Zubehör (Additional Fee)

Kommunikationsmodul  
Eigensichere Stromversorgung für EX-Waage

Thermische Drucker

## Software (Additional Fee)

- E2R Wägung [WX-010-0099]
- RAD Key [WX-010-0005]
- Alibi Reader [WX-010-0114]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

- E2R Evidenz [WX-010-0038]
- Etiketten-Editor R02 [WX-010-0094]
- RLAB [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]