



More information on the website  
[radwag.com/it/info,w1,7Z0](http://radwag.com/it/info,w1,7Z0)

# Basamento ad una cella di carico HX5.EX-1.30.C2



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funzioni



Labelling



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Parts counting



Newton unit measurement



Statistics



GLP Procedures



Replaceable unit



ALIBI Memory

## Specifiche

Parametri metrologici	
Portata massima [Max]	30 kg
Portata minima [Min]	200 g
Divisione [d]	10 g
Campo di tara	-30 kg
Classe OIML	III
Parametri fisici	
Display	5" graphic colour

Parametri fisici	
Lunghezza del cavo	2,5 m
Dimensione piatto	400×500 mm
Dimensioni del pacco	620×720×430 mm
Peso netto	18,1 kg
Peso lordo	20,3 kg
Costruzione	
Punteggio IP	IP 65 construction, IP 66/68 terminal
Costruzione	mild steel St3S
Materiale da pesata	Stainless steel AISI304
Certificazione ATEX	II 2G Ex ib IIB T4 Gb
Certificazione IECEx	Ex ic IIB T4 Gc
Indicatore	PUE HX5.EX-1
Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	2×RS232, RS485
Parametri elettrici	
Alimentatore	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Massimo assorbimento elettrico	15 W
Environmental conditions	
Ambiente di lavoro	-10 – +40 °C
Umidità relativa	10% – 85% RH no condensation



Extra payment for verification



## Accessori

Moduli di comunicazione

Alimentatore a sicurezza intrinseca per bilance EX per alimentare il misuratore PUE HX5.EX

Stampanti di ricevuta

## Software

- E2R Weighing [WX-010-0099]
- RAD Key [WX-010-0005]
- „Alibi Reader” PC Software [WX-010-0114]
- Editore per sistemi di pesatura 2.1 [WX-010-0173]
- E2R Weighing Records [WX-010-0038]
- Editore di etichette R02 [WX-010-0094]
- R-LAB [WX-010-0080]
- Software „Development Studio” RADWAG [WX-010-0104]