

XA 21.5Y.M.A.P 分析ミクロ天秤 WL-112-0001





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

機能

Q	Autotest	%	Percent Weighing	MAX	Peak hold	<u>l</u>	Statistics
4	IR sensors	GLP	GLP Procedures	1	Pipettes Calibration	≋	Air density correction
	Automatic sliding door	принци ***	Moveable range		Differential weighing		Ambient conditions monitoring
G	Replaceable unit	SQC	Statistical Quality Control		ALIBI Memory		Wi-Fi

データシート

計測パラメータ	
最大ひょう量 [Max]	21 g
最小荷重	0,1 mg
最小表示 [d]	1 μg
法定計量時の単位 [e]	1 mg
風袋範囲	-21 g
標準繰り返し性 [5% Max]	1,3 µg

計測パラメータ	
標準繰り返し性 [Max]	3,5 µg
標準最小計量値 (USP)	2,6 mg
標準最小計量値 (U=1%, k=2)	0,26 mg
許容繰り返し性 [5% Max]	2 μg
許容繰り返し性 [Max]	5 μg
直線性	±9 µg
偏置誤差	15 μg
感度時間ドリフト	1×10 ⁻⁶ 500mA(ワイヤレスターミナル - 1A)×Rt
安定化時間	~ 3,5 s
調整	外部、天秤のレベルから (着脱式アダプター)
OIMLクラス	I
物理的パラメータ	
レベリングシステム	
ディスプレイ	10" セル サンプル 赤外線式
計量室のドア	分析天秤
納品構成品	計量皿用シールド, ニッケルシルバー, ガラスカバー, ボトムカバー, 自動方式 – Reflex Level System 校正用テーブル, 防振台 ×2, 計量皿の下の計量用フック, 接地バンパー.
計量室寸法	199×170×217 mm
ひょう量	11 ml
計量皿寸法	ø26 mm
梱包寸法 幅x奥行x高さ	750×492×595 mm
正味重量	14,5 kg
総重量	18,9 kg
工事中	
ニテ ー	
保護クラス	IP 43
	IP 43
保護クラス	IP 43 2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
保護クラス 通信インターフェース	
保護クラス 通信インターフェース 通信インターフェース	
保護クラス 通信インターフェース 通信インターフェース 電気的パラメータ	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A
保護クラス 通信インターフェース 通信インターフェース 電気的パラメータ 電源	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A
保護クラス 通信インターフェース 通信インターフェース 電気的パラメータ 電源 環境条件	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot Adapter: 100 - 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A ミクロ天秤: 12 - 15V DC 1,4A max*

 $[\]mbox{\ensuremath{^{\star}}}$ Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.

相対湿度変化率



±1% / h (±4% / 8 h)

アクセサリ (Additional Fee)

メディアボックス RFIDタグ 防振台 電源アダプタ 天秤用保護カバー 追加モジュール ミクロ天秤用ア風防チャンバー 自動可変容量ピペット プロ仕様の計量テーブル 天秤用保護カバー バーコードスキャナ ピペット校正用ワークステーション
RS 232、RS 485 ケーブル
ラベルプリンタ
THBR 2.0 システム - システム - 周囲条件のモニター
RS 232、RS 485 ケーブル
XA 4YおよびXA 5Y天びん用風防チャンバー
静電気防止イオナイザ(除電器)
レシートプリンタ
指紋リーダー
RS 232 - USB コンバータ
底部吊り下げ計量

ソフトウェア (Additional Fee)

- E2R Weighing (計量) [WX-010-0099]
- RAD Key [WX-010-0005]
- · Label Editor R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

- E2R Weighing Records (計量記録) [WX-010-0038]
- R-Pipettes [WX-010-0026]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]