



More information on the website  
[radwag.com/de/info,w1,893](http://radwag.com/de/info,w1,893)

# Wägeplattform PLC/4/1500/C8



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

| Messtechnische Parameter |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Wägebereich [Max]        | 1500 kg                        |
| Zifferschritt [d]        | 500 g                          |
| Konstruktion             |                                |
| Schutzart                | IP 65                          |
| Konstruktion             | pulverbeschichteter Stahl St3S |
| Waageschale              | pulverbeschichteter Stahl St3S |
| Physikalische Parameter  |                                |
| Waageschale              | 1200×1200 mm                   |
| Höhe Wägeplattform       | 120 ± 10 mm                    |

**Ablesegenauigkeit** – Erwartungswert, abhängig von den Parametern des verwendeten Messumformers.



## Zubehör

Waagen CY10 für FPVO  
Wägeterminal PUE CY10  
Multifunktionswaage CY10  
Wägeterminal PUE 5  
Präzisionswaage CY10  
Wägeterminal PUE C32

Wägeterminal PUE 7.1  
Wägeterminal PUE HX7  
Wägeterminal PUE C315  
Wägeterminal PUE HY10  
Waagen Fundament-Einbaurahmen  
Wägeterminal PUE H315

## Abmessungen des Geräts



| Platform   | A    | B    | H       |
|------------|------|------|---------|
| PLC/4/C6   | 800  | 800  | 120 ±10 |
| PLC/4/C7   | 1000 | 1000 | 120 ±10 |
| PLC/4/C8   | 1200 | 1200 | 120 ±10 |
| PLC/4/C8/9 | 1200 | 1500 | 120 ±10 |
| PLC/4/C9   | 1500 | 1500 | 120 ±10 |
| PLC/4/C10  | 1500 | 2000 | 120 ±10 |
| PLC/4/C11  | 2000 | 2000 | 120 ±10 |

dimensions in mm

PLC/4/C



PL/4/H6/Z  
 PL/4/H7/Z  
 PL/4/H8/Z



PL/4/H8/9/Z  
 PL/4/H9/Z  
 PL/4/H10/Z



| Platform  | A    | B    | H      |
|-----------|------|------|--------|
| PL/4/H6   | 800  | 800  | 88 ±2  |
| PL/4/H7   | 1000 | 1000 | 88 ±2  |
| PL/4/H8   | 1200 | 1200 | 88 ±2  |
| PL/4/H8/9 | 1200 | 1500 | 88 ±2  |
| PL/4/H9   | 1500 | 1500 | 88 ±2  |
| PL/4/H10  | 1500 | 2000 | 111 ±2 |

dimensions in mm

PL/4/H



| Platform    | A    | B    | H      |
|-------------|------|------|--------|
| PL/4/H6/Z   | 800  | 800  | 88 ±2  |
| PL/4/H7/Z   | 1000 | 1000 | 88 ±2  |
| PL/4/H8/Z   | 1200 | 1200 | 88 ±2  |
| PL/4/H8/9/Z | 1200 | 1500 | 88 ±2  |
| PL/4/H9/Z   | 1500 | 1500 | 88 ±2  |
| PL/4/H10/Z  | 1500 | 2000 | 111 ±2 |

dimensions in mm

PL/4/H/Z