



More information on the website  
radwag.com/tr/info,w1,89A

## C32.25.PM Hassas Terazı



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Fonksiyonlar



Labelling



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting



Newton unit  
measurement



Statistics



IR sensors



Under-pan weighing



GLP Procedures



Animal weighing



Density determination



Replaceable unit



ALIBI Memory

### Teknik Veriler

#### Metrolojik parametreler

Maksimum yük [Max]	25 kg
Minimum yük [Min]	5 g
Ön yük	2,5 kg
Okuma up doğruluğu [d]	0,1 g
Yasallaştırma birimi [e]	1 g
Dara aralığı	-25 kg

Metrolojik parametreler	
Minimum ağırlık (USP)	82 g
Minimum ağırlık (U=1%,k=2)	8,2 g
Tekrarlanabilirlik (Max)	0,1 g
Düşük yükte tekrarlanabilirlik	0,04 g
Doğrusallık	±0,3 g
Kararlılık süresi	1 s
Ayarlama	internal (automatic)
OIML sınıfı	II
Fiziksel parametreler	
Tesviye sistemi	manualny
Display	5" graphic colour
Tartım kefi boyutları	350×260 mm
Ambalaj boyutları	520×520×280 mm
Net ağırlık	11 kg
Brüt ağırlık	15,5 kg
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 43
Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	2×RS232, USB-A, USB-B, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digital), Wi-Fi
Elektrik parametreleri	
Güç kaynağı	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A Balance: 10 – 12V DC 1A max
Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklığı	+10 ÷ +40 °C

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Extra payment for verification



## Aksesuarlar

### Display

Antivibrasyon masaları

Güç adaptörü

RS 232 cables (scale - printer)

Çakmak prizine uygun besleme kabloları

Profesyonel tartım masaları

Barkod okuyucu

Under-pan weighing

RS 232, RS 485 cables

### Koruyucu kapak

Display

Display

Tartım terminalleri için tutucular

Ek modüller

Fiş yazıcı

RS 232, RS 485 Kabloları

Kablolar RS 232 (Teraziler - Yazıcı)

## Yazılım

• E2R Tartım [WX-010-0099]

• RAD Key [WX-010-0005]

• E2R Tartı Kayıtları [WX-010-0038]

• Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]

## Cihaz boyutları

