



More information on the website
radwag.com/it/info,w1,8A1

Bilancia di precisione 5Y.120.PM



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funzioni

-  Autotest
-  Dosing
-  Percent Weighing
-  Parts counting
-  Peak hold
-  Formulation
-  Newton unit measurement
-  Statistics
-  Checkweighing
-  IR sensors
-  GLP Procedures
-  Animal weighing
-  Pipettes Calibration
-  Air density correction
-  Density determination
-  Differential weighing
-  Ambient conditions monitoring
-  Statistical Quality Control
-  Packaged Goods Control
-  ALIBI Memory
-  Wi-Fi

Specifiche

Parametri metrologici

Portata massima [Max]	120 kg
Portata minima [Min]	-

Parametri metrologici	
Divisione [d]	0,2 g
Intervallo di verifica della bilancia [e]	-
Campo di tara	-120 kg
Portata minima (secondo USP)	164 g
Portata minima (U=1%,k=2)	16,4 g
Ripetibilità (Max)	0,2 g
Ripetibilità (5% Max)	0,082 g
Linearità	±0,6 g
Tempo di stabilizzazione	1 s
Calibrazione	internal (automatic)
Classe OIML	-
Parametri fisici	
Sistema di livellamento	semi-automatic - LevelSENSING
Display	10" graphic colour touchscreen
Dimensione piatto	400×500 mm
Dimensioni del pacco	710×610×240 mm
Peso netto	22 kg
Peso lordo	24,5 kg
Costruzione	
Punteggio IP	IP 43
Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Parametri elettrici	
Alimentatore	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A Balance: 12 – 16V DC 1,4A max*
Environmental conditions	
Ambiente di lavoro	+10 – +40 °C

* The power supply can be connected to the socket on the back of the balance housing or to the terminal.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Accessori

MediaBox
Tag RFID
Tavoli antivibranti
Alimentatore
Moduli aggiuntivi
Tavolo di pesata professionale
Capottina protettiva per bilance

Lettore di codici a barre
Cavo seriale RS 232, RS 485
Cavo seriale RS 232, RS 485
Supporto, set di montaggio a muro e braccetti di montaggio
Stampanti di ricevu
Lettore di impronte digitali
RS 232 – USB Converter

Software

- E2R Weighing [WX-010-0099]
- Editore di etichette R02 [WX-010-0094]
- Editore per sistemi di pesatura 2.1 [WX-010-0173]
- E2R Weighing Records [WX-010-0038]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

Device dimensions

