



More information on the website
radwag.com/tr/info,w1,8A1

5Y.120.PM Hassas Teraziler



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonksiyonlar



Autotest



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Peak hold



Formulation



Newton unit
measurement



Statistics



Checkweighing



IR sensors



GLP Procedures



Animal weighing



Pipettes Calibration



Air density correction



Density determination



Differential weighing



Ambient conditions
monitoring



Statistical Quality Control



Packaged Goods Control



ALIBI Memory



Wi-Fi

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler

Maksimum yük [Max]

120 kg

Minimum yük [Min]

-

Metrolojik parametreler	
Okuma için ğruluđu [d]	0,2 g
Yasallařtırma birimi [e]	-
Dara aralıđı	-120 kg
Minimum ađırlık (USP)	164 g
Minimum ađırlık (U=1%,k=2)	16,4 g
Tekrarlanabilirlik (Max)	0,2 g
Düşük yükte tekrarlanabilirlik	0,082 g
Dođrusallık	±0,6 g
Kararlılık süresi	1 s
Ayarlama	dahili (otomatik)
OIML sınıfı	-
Fiziksel parametreler	
Tesviye sistemi	yarı otomatik – LevelSENSING
Display	10" grafik renkli dokunmatik
Tartım kefi boyutları	400×500 mm
Ambalaj boyutları	710×610×240 mm
Net ađırlık	22 kg
Brüt ađırlık	24,5 kg
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 43
Haberleřme arayüzler	
Haberleřme arayüzü	2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Elektrik parametreleri	
Güç kaynađı	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A Teraziler: 12 – 16V DC 1,4A max*
Çevresel kořullar	
Çalıřtırma sıcaklıđı	+10 – +40 °C

Tekrarlanabilirlik, kütle standardının 10 yerleřtirmesinin standart sapması olarak ifade edilir.

Kararlılık süresi dıř kořullara ve kefiye yük yerleřtirme dinamiklerine bađlıdır; FAST profili için belirtilmiřtir.

* Güç kaynađı, terazi muhafazasının arkasındaki sokete veya terminale bađlanabilir.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Aksesuarlar

MediaBox
RFID etiketleri
Antivibrasyon masaları
Güç adaptörü
Ek modüller
Profesyonel tartım masaları
Koruyucu kapak
Barkod okuyucu

RS 232, RS 485 cables
RS 232, RS 485 Kabloları
Koruyucu kapak
Tartım terminalleri için tutucular
Fiř yazıcı
Parmak izi okuyucu
RS 232 – USB Converter

Yazılım

- E2R Tartım [WX-010-0099]
- Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]
- Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

- E2R Tartı Kayıtları [WX-010-0038]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

Cihaz boyutları

