



More information on the website  
radwag.com/tr/info,w1,8A1






















## 5Y.120.PM Hassas Teraziler

WL-224-0009



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Fonksiyonlar

-  Autotest
-  Dosing
-  Percent Weighing
-  Parts counting
-  Peak hold
-  Formulation
-  Newton unit measurement
-  Statistics
-  Checkweighing
-  IR sensors
-  GLP Procedures
-  Animal weighing
-  Pipettes Calibration
-  Air density correction
-  Density determination
-  Differential weighing
-  Ambient conditions monitoring
-  Statistical Quality Control
-  Packaged Goods Control
-  ALIBI Memory
-  Wi-Fi

### Teknik Veriler

#### Metrolojik parametreler

Maksimum yük [Max]	120 kg
Minimum yük [Min]	-

Metrolojik parametreler	
Okuma için ğruluęu [d]	0,2 g
Yasallařtırma birimi [e]	-
Dara aralıęı	-120 kg
Minimum aęırlık (USP)	164 g
Minimum aęırlık (U=1%,k=2)	16,4 g
Standart tekrarlanabilirlik [Max]	0,2 g
Standart tekrarlanabilirlik [Maks. %5]	0,082 g
Doęrusallık	±0,6 g
Kararlılık süresi	1 s
Ayarlama	dahili (otomatik)
OIML sınıfı	-
Fiziksel parametreler	
Tesviye sistemi	yarı otomatik – LevelSENSING
Display	10" grafik renkli dokunmatik
Kiti bileřenleri	Hassas Teraziler, tartım kefesi, güç adaptörü.
Tartım kefesi boyutları	400×500 mm
Ambalaj boyutları G x D x Y	710×610×240 mm
Net aęırlık	22 kg
Brüt aęırlık	24,5 kg
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 43
Haberleřme arayüzler	
Haberleřme arayüzü	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Elektrik parametreleri	
Güç kaynaęı	Adaptör: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A Max; 15V DC 2,4A Teraziler: 12 – 15V DC 1,4A max; 9 – 17W*
Çevresel kořullar	
Çalıřtırma sıcaklıęı	+10 – +40 °C

**Tekrarlanabilirlik**, kütle standardının 10 yerleřtirmesinin standart sapması olarak ifade edilir.

**Kararlılık süresi** diř kořullara ve kefeye yük yerleřtirme dinamiklerine baęlıdır; FAST profili için belirtilmiřtir.

\* Güç tüketimi terminal yapılandırmasına ve baęlı harici cihazların sayısına ve türüne baęlıdır.

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## Aksesuarlar (Additional Fee)

MediaBox  
RFID etiketleri  
Antivibrasyon masaları  
Güç adaptörü  
Ek modüller

Barkod okuyucu  
RS 232, RS 485 Kablolari  
Tartım terminaleri için tutucular  
Fiř yazıcı  
Parmak izi okuyucu

## Yazılım (Additional Fee)

- E2R Tartım [WX-010-0099]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]
- Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

## Cihaz boyutları G x D x Y

