



More information on the website
radwag.com/es/info,w1,8AQ

Cable K0047



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Descripción

Cable para alimentación desde el encendedor (PUE C315). Longitud del cable estándar: 1,7 m Se adapta a:
Balanzas con terminal PUE C315 Terminal PUE C315

Trabaja con

Báscula multifuncional WPY
Báscula multifuncional C32
Báscula de plataforma C315
Balanzas WLY para CCE
Balanza analítica AS X7
Balanza de precisión PS X2
Balanza analítica AS X2 PLUS
Balanza para bebés C315.D
Balanza de precisión WLC
Balanza de precisión PS R2
Básculas de patines C315.4P2
Balanza de precisión WLC X7
Balanzas PS X2 para CCE
Báscula de plataforma C315.4
Balanza de precisión C32.PM
Báscula Pesapersonas C315.0
Balanza de precisión PS X7
Balanzas WPY para CCE

Básculas para paletas C315.4P
Balanza analítica AS 5Y
Balanza de precisión PS R2.H
Balanza de precisión WTC
Báscula Pesapersonas C315.0W
Balanza de precisión WLY
Balanza de precisión WLC C/2
Balanza de precisión PS R1
Balanza analítica AS R2 PLUS
Terminal de pesaje PUE 7.1
Balanza de precisión PS 5Y
Básculas para paquetería
Terminal de pesaje PUE C315
Balanza analítica AS R1 PLUS
Balanza de cama C315.4B
Báscula de silla C315.K
Balanza de cama con rampa C315.8B

