



More information on the website  
[radwag.com/pl/info,w1,8AQ](https://radwag.com/pl/info,w1,8AQ)

## Przewód K0047



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Opis

Przewód do zasilania z zapalniczki samochodowej (PUE C315).

Standardowa długość przewodu: 1,7 m

Pasuje do:

Wagi z terminalem PUE C315 Terminal PUE C315

### Pasuje do

Waga wielofunkcyjna WPY  
Waga wielofunkcyjna C32  
Waga platformowa C315  
Wagi WLY do KTP  
Waga analityczna AS X7  
Waga precyzyjna PS X2  
Waga analityczna AS X2 PLUS  
Waga niemowlęca C315.D

Wagi WPY do KTP  
Wagi paletowe C315.4P  
Waga analityczna AS 5Y  
Waga precyzyjna PS R2.H  
Waga precyzyjna WTC  
Waga osobowa C315.OW  
Waga precyzyjna WLY  
Waga precyzyjna WLC C/2

Waga precyzyjna WLC  
Waga precyzyjna PS R2  
Wagi płozowe C315.4P2  
Waga precyzyjna WLC X7  
Wagi PS X2 do KTP  
Waga platformowa C315.4  
Waga precyzyjna C32.PM  
Waga osobowa C315.O  
Waga precyzyjna PS X7

Waga precyzyjna PS R1  
Waga analityczna AS R2 PLUS  
Terminal wagowy PUE 7.1  
Waga precyzyjna PS 5Y  
Wagi pocztowe do paczek  
Terminal wagowy PUE C315  
Waga łózkowa C315.4B  
Waga krzeselkowa C315.K  
Waga łózkowa najazdowa C315.8B