



More information on the website
radwag.com/tr/info,w1,8J8

UMA 2.5Y.FC Automatic Weighing System



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
Maksimum yük [Max]	2,1 g
Okuma içinđruluđu [d]	1 μ g
Dara aralıđı	-2,1 g
Tekrarlanabilirlik (Max)	1 - 2 μ g
Repeatability low load	0,5
Dođrusallık	\leq 1,5 μ g
Kararlılık süresi	30 s
Ayarlama	dahili (otomatik)
Fiziksel parametreler	
Display	10" grafik renkli dokunmatik
Magazine positions	24 filtrów
Tartım kefesi boyutları	\emptyset 20 mm
Cihaz boyutları	900×535×585 mm

Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (dijital), Wi-Fi
Elektrik parametreleri	
Güç kaynağı	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklığı	+19 ÷ +25 °C
Depolama sıcaklığı	-20 ÷ +50 °C
Çalışma sıcaklığı değişim hızı	±0,5°C/12h (±0,3°C/4h)
Atmosferik nem	40% ÷ 60%
Atmosferik nem değişim hızı	± 2 % / 4 h

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Aksesuarlar


RFID etiketleri
Ek modüller
Koruyucu kapak

RS 232, RS 485 cables
Fiş yazıcı
Parmak izi okuyucu

Cihaz boyutları



UMA-100, UMA-1000



UMA-control unit



UMA-5

