



More information on the website  
radwag.com/tr/info,w1,8J8

## UMA 2.5Y.FC Automatic Weighing System



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
Maksimum yük [Max]	2,1 g
Okuma içinđruluđu [d]	1 µg
Dara aralıđı	-2,1 g
Tekrarlanabilirlik (Max)	1 – 2 µg
Repeatability low load	0,5
Dođrusallık	≤ 1,5 µg
Kararlılık süresi	30 s
Ayarlama	dahili (otomatik)
Fiziksel parametreler	
Display	10" grafik renkli dokunmatik
Tartım kefesi boyutları	ø20 mm
Cihaz boyutları	900×535×585 mm
Magazine positions	24 filtrów

## Haberleşme arayüzler

Haberleşme arayüzü 2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (dijital), Wi-Fi

## Elektrik parametreleri

Güç kaynağı 100 – 240 V AC 50/60 Hz

## Çevresel koşullar

Çalıştırma sıcaklığı +19 – +25 °C

Depolama sıcaklığı -20 – +50 °C

Çalışma sıcaklığı değişim hızı ±0,5 °C / 12 h (±0,3 °C / 4 h)

Atmosferik nem 40% – 60%

Atmosferik nem değişim hızı ±2% / 4 h

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.




## Aksesuarlar

RFID etiketleri  
Ek modüller  
Koruyucu kapak

RS 232, RS 485 cables  
Fiş yazıcı  
Parmak izi okuyucu

## Cihaz boyutları



UMA-100, UMA-1000



UMA-control unit



UMA-5

