



More information on the website
radwag.com/pl/info,w1,8JA

Waga dynamiczna DWT/RC/60/HP



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Obciążenie maksymalne [Max]	60 kg
Obciążenie minimalne [Min]	400 g
Dokładność odczytu [d]	20 g
Zakres tary	-60 kg
Parametry fizyczne	
Wyświetlacz	15,6" lub 19" kolorowy dotykowy
Konstrukcja	
Stopień ochrony	IP 66/67
Warunki środowiskowe	
Temperatura pracy	-10 ÷ +40 °C
Cechy użytkowe	
Prędkość przenośnika	0,1 - 0,5 m/s



Weryfikacja dodatkowo płatna

Akcesoria

Wyświetlacze
Czytniki kart transponderowych
Przewody RS 232 (waga - drukarka ZEBRA)
Skanery kodów kreskowych
Drukarki etykiet

Przewody RS 232, RS 485
Przyciski sterujące
Adapter USB do terminali wagowych
Drukarki paragonowe
Przewód USB (waga – drukarka)

Oprogramowanie

• Edytor etykiet R02 [WX-010-0094]

• E2R Dynamiczne [WX-010-0055]