



More information on the website  
radwag.com/tr/info,w1,8M2

## APP 64.5Y.KO Kütle Karşılaştırıcı



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
E1	-
E2	50 kg
F1	20 kg ÷ 50 kg
F2	5 kg ÷ 50 kg
M1	1 kg ÷ 50 kg
M2	1 kg ÷ 50 kg
Maksimum yük [Max]	64 kg
Okuma için ruluęu [d]	10 mg
Standart tekrarlanabilirlik [Maks. %5]	13 mg
Standart tekrarlanabilirlik [Max]	18 mg
Permissible repeatability	30 mg
Eksantriklik (test edilmiş yük)	2d / 1 mm
Elektrik kompanzasyon aralığı	0 ÷ 64 kg
Kararlılık süresi	20 s
Ayarlama	harici

## Fiziksel parametreler

Display	10" grafik renkli dokunmatik
Tartım kefesi boyutları	ø300 (ø400) mm
Weighing device dimensions	385×215×420 mm
Kontrol cihazı boyutları	249×170×72 mm
Ambalaj boyutları	1160×650×700 mm
Net ağırlık	26 kg
Brüt ağırlık	40 kg
Dahili ek ağırlıklar	-
Harici ek ağırlıklar	-

## Haberleşme arayüzler

Haberleşme arayüzü	2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
--------------------	--

## Çevresel koşullar

Çalıştırma sıcaklığı	+10 ÷ +40 °C
Çalışma sıcaklığı değişim hızı	±0,5°C/12h
Atmosferik nem	30% ÷ 70%
Atmosferik nem değişim hızı	±10%/4h

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## Aksesuarlar

APP KO karşılaştırıcı için kendi kendini merkezleyen kefe  
Kütle komparatörü kabini  
RFID etiketleri  
Ek modüller  
Koruyucu kapak  
Barkod okuyucu  
Antivibrasyon masaları

RS 232, RS 485 cables  
Etiket Yazıcısı  
THBR 2.0 sistemi - Çevre koşullarının izlenmesi  
Fiş yazıcı  
Parmak izi okuyucu  
RS 232, RS 485 Kabloları  
Kablolar RS 232 (Teraziler - Yazıcı)

## Yazılım

• RAD Key [WX-010-0005]  
• RMCS System Kalibrasyon Süreci Ağ Yönetimi [WX-010-0048]

• RMCS Lite [WX-010-0164]

## Cihaz boyutları

