




More information on the website
radwag.com/tr/info,w1,8PT

WPY 0.6/1.5.D2.PGC Terazi



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonksiyonlar



Dosing



Labelling



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting



Peak hold



Formulation



Newton unit
measurement



Statistics



Checkweighing



IR sensors



Animal weighing



Differential weighing



Packaged Goods Control




ALIBI Memory

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
Maksimum yük [Max]	0,6 / 1,5 kg
Minimum yük [Min]	4 / 10 g
Okuma up doğruluğu [d]	0,2 / 0,5 g
Dara aralığı	-1,5 kg
OIML sınıfı	III

Fiziksel parametreler	
Display	5,7" Resistiv-Farb-Touchscreen
Tartım kefi boyutları	195x195 mm
Ambalaj boyutları	530x310x150 mm
Kablo uzunluđu	1 m
Haberleřme arayüzler	
Haberleřme arayüzü	2xRS232, 2xUSB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digital), Wi-Fi
Elektrik parametreleri	
Güç kaynađı	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Çevresel kořullar	
Çalıřtırma sıcaklıđı	-10 ÷ +40 °C
Atmosferik nem	10% ÷ 85% RH no condensation

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Aksesuarlar

Transponder kart okuyucular
Güç adaptörü
RS 232 cables (scale - printer)
Çakmak prizine uygun besleme kabloları
Barkod okuyucu
RS 232, RS 485 cables
Etiket Yazıcısı
Display
Giriř/Çıkıř kabloları

Klavye
Tartım terminaleri için tutucular
Fiř yazıcı
F1 Kütle standardı - ayar odacısız silindirik ađırlıklar, setleri
AP2-1 Güç döngüsü çıkıřı
RS 232, RS 485 Kabloları
Modülleri ek platformları
RS 232 – USB Converter
Kablolar RS 232 (Teraziler - Yazıcı)

Yazılım

- E2R Tartım [WX-010-0099]
- E2R Tartı Kayıtları [WX-010-0038]
- Audit Trail Reader [WX-010-0186]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

- E2R PGC [WX-010-0051]
- RAD Key [WX-010-0005]
- Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]