



More information on the website  
[radwag.com/it/info,w1,8S7](http://radwag.com/it/info,w1,8S7)

# Bilancia multifunzione HX7.30.H5



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funzioni



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Formulation



Replaceable unit



ALIBI Memory

## Specifiche

| Parametri metrologici                          |                   |
|--|-------------------|
| Portata massima [Max]                          | 30 kg             |
| Portata minima [Min]                           | 200 g             |
| Divisione [d]                                  | 10 g              |
| Intervallo di verifica della bilancia [e]      | 10 g              |
| Campo di tara                                  | -30 kg            |
| Massima leggibilità per bilance non verificate | 1 g               |
| Classe OIML                                    | III               |
| Parametri fisici                               |                   |
| Display  | 7" graphic colour |

| Parametri fisici               |   |
|--------------------------------|---|
| Dimensione piatto              | 600×600 mm  |
| Dimensioni del pacco           | 710×710×550 mm  |
| Peso netto                     | 23,4 kg   |
| Peso lordo                     | 28,2 kg   |
| Costruzione                    |   |
| Punteggio IP                   | IP 67 construction, IP 66/68 terminal   |
| Tastiera                       | membrane  |
| Costruzione                    | Stainless steel AISI304   |
| Materiale da pesata            | Stainless steel AISI304   |
| Interfaccia di comunicazione   |   |
| Interfaccia                    | RS232, USB-A, 4IN, 4OUT, Ethernet, Modbus RTU   |
| Interfacce opzionali           | USB (M12 4P), Ethernet, module RS485, module RS232, module Profibus (Dp SLAVE), PROFINET (RRJ45), EtherNet/IP (RRJ45), 12 IN, 12 OUT, 4-20mA, 0-10V |
| Parametri elettrici            |   |
| Alimentatore                   | 100 – 240 V AC 50/60 Hz   |
| Massimo assorbimento elettrico | 25 W  |
| Alimentatore opzionale         | 12-24V DC   |
| Environmental conditions       |   |
| Ambiente di lavoro             | -10 ÷ +40 °C  |
| Temperatura di stoccaggio      | -10 ÷ +50 °C  |
| Umidità relativa               | 10% ÷ 80% RH no condensation  |
| Indicatore                     | PUE HX7   |
| Numero di pulsanti             | 22  |
| Caratteristiche operative      |   |
| Numero massimo di piattaforme  | 2   |



Extra payment for verification



## Accessori

Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)  
 Banco a rulli  
 Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti ZEBRA)  
 Display  
 Alimentatore  
 Cavo seriale RS 232, RS 485  
 cavo USB (connessione bilance - stampanti)  
 cavi IN/OUT  
 Lettore di codici a barre


stampanti per etichette  
 Supporto, set di montaggio a muro e braccetti di montaggio  
 Tastiera, interruttori esterni  
 USB adapter  
 Stampanti di ricevuata  
 Moduli aggiuntivi della piattaforma  
 RS 232 – USB Converter  
 Moduli aggiuntivi

## Software

- E2R Weighing [WX-010-0099]
- RAD Key [WX-010-0005]
- „Alibi Reader” PC Software [WX-010-0114]



- E2R Weighing Records [WX-010-0038]
- Editore di etichette R02 [WX-010-0094]
- R-LAB [WX-010-0080]

## Device dimensions



H Platform

|          | A1  | A2  | H     |
|----------|-----|-----|-------|
| HX7.H1   | 200 | 150 | 85±3  |
| HX7.H2   | 250 | 300 | 103±3 |
| HX7.H3   | 410 | 410 | 98±2  |
| HX7.H4   | 500 | 500 | 155±5 |
| HX7.H3/5 | 400 | 600 | 155±5 |
| HX7.H5   | 600 | 600 | 155±5 |
| HX7.H6   | 800 | 800 | 135±5 |



PUE HX7