



More information on the website  
radwag.com/ja/info,w1,8S7

# HX7.30.H5 多機能はかり

WP-122-0023



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## 機能



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Formulation



Replaceable unit



ALIBI Memory

## データシート

計測パラメータ	
最大ひょう量 [Max]	30 kg
最小荷重	200 g
最小表示 [d]	10 g
法定計量時の単位 [e]	10 g
風袋範囲	-30 kg
非検定用はかりの最大可読性 (目量)	1 g
OIMLクラス	III
物理的パラメータ	
ディスプレイ	7" グラフィック カラー

物理的パラメータ	
計量皿寸法	600×600 mm
梱包寸法 幅×奥行×高さ	710×710×550 mm
正味重量	23,4 kg
総重量	28,2 kg
工事中	
保護クラス	IP 66 / 67 構造, IP 66 / 67 計量ターミナル
キーパッド	メンブレン式
工事中	ステンレススチール AISI304
計量皿の材質	ステンレススチール AISI304
通信インターフェース	
通信インターフェース	RS232, USB-A, 4IN, 4OUT, Ethernet, Modbus TCP/IP
オプションのインターフェース	USB (M12 4P), RS485, RS232, Profibus (Dp SLAVE), PROFINET (RJ45), EtherNet/IP (RJ45), 12 IN / 12 OUT, 4-20mA, 0-10V
電気的パラメータ	
電源	100 – 240 V AC 50/60 Hz
消費電力 max.	25 W
オプションの電源	12 – 24 V DC
環境条件	
動作温度	-10 – +40 °C
保管温度	-10 – +50 °C
相対湿度	10% – 80% RH 結露なし
インジケータ	PUE HX7
ボタンの数	22
使用上の特徴	
プラットフォームの最大数	2



Additional fee for verification



## アクセサリ (Additional Fee)

AP2-4 電流ループユニット  
RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)  
ローラーテーブル  
RS 232 ケーブル (はかり - ZEBRA プリンタ)  
防振台  
ディスプレイ  
電源アダプタ  
RS 232、RS 485 ケーブル  
USB cable (はかり - プリンタ)  
IN/OUT ケーブル

バーコードスキャナ  
ラベルプリンタ  
スタンド、壁取り付けキット、取り付けブラケット  
キーパッド、外部スイッチ  
USBアダプタ  
レシートプリンタ  
追加計量プラットフォームモジュール  
RS 232 - USB コンバータ  
追加モジュール

## ソフトウェア (Additional Fee)

- E2R Weighing (計量) [WX-010-0099]
- Label Editor R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]

- RAD Key [WX-010-0005]
- Alibi Reader [WX-010-0114]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

## デバイスの寸法 幅x奥行x高さ



H Platform

	A1	A2	H
HX7.H1	200	150	85±3
HX7.H2	250	300	103±3
HX7.H3	410	410	98±2
HX7.H4	500	500	155±5
HX7.H3/5	400	600	155±5
HX7.H5	600	600	155±5
HX7.H6	800	800	135±5



PUE HX7