



More information on the website  
[radwag.com/fr/info,w1,8TJ](https://radwag.com/fr/info,w1,8TJ)

# Imprimante thermique Zebra GX 420t



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Description

Zebra's G-Series compact desktop printer for print widths up to 4 inches delivers best-in-class speed and performance. From the basic GK™ model to the feature-rich GX™ model, the G-Series printers are reliable, durable, and flexible to fit almost any low- to mid-volume printing application and budget. Built with Zebra durability and reliability, the G-Series GK model provides the best value of all basic desktop thermal printers, while the premier GX model supports a variety of industries and applications with the widest range of features. Choose the space-saving direct thermal version of either model for the smallest footprint of any 4-inch desktop printer, or the direct thermal/thermal transfer version to save users time with the easiest ribbon-loading system available. With both EPL™ and ZPL® programming languages native on all models, G-Series printers fit in perfectly with other Zebra printers. And a variety of connectivity options makes them easy to integrate into existing local or networked systems. Zebra's G-Series printers are a smart investment, and always a perfect fit. The printer comes standard with a power cord.

## Compatible avec

Balance multifonctionnelle inoxydable HX7 H  
 Multifonctionnelle balance à rampe inoxydable HX7.4N H  
 Balance multifonctionnelle à plateforme HX7.4C  
 Balance multifonctionnelle HX7 HR  
 Balance multifonctionnelle WPY

Balance multifonctionnelle à plateforme inoxydable encastrée HX7.4 H/Z  
 Balances WPY pour CPP  
 Balance multifonctionnelle à plateforme inoxydable encastrées HX7.4 H

Microbalance MYA 5Y.P  
Balance multifonctionnelle C32  
Balance à haute résolution inoxydables HY10.HRP.H  
Microbalance pour filtres MYA 5Y.F  
Pèse-Poutres multifonctionnelles inoxydables HX7.4P2 H  
Balance multifonctionnelle inoxydable TMX H  
Balances WLY pour CPP  
Balance multifonctionnelle TMX  
Balance multifonctionnelle à plateforme inoxydables HX7.4N H.LD  
Câbles RS 232 (balance – imprimante ZEBRA)  
Balances dynamiques DWT/RC/HYF  
Terminal de pesage PUE CY10  
Balance multifonctionnelle CY10  
Pèse-Palette multifonctionnelles inoxydables HX7.4P H  
Balance multifonctionnelle HY10  
Balance multifonctionnelle inoxydable HY10 H  
Balance à haute résolution HY10.HRP  
Balance à haute résolution PUE 7.1.HRP  
Balance multifonctionnelle HX7

Pèse-Poutres multifonctionnelles HX7.4P2  
Comparateur manuel de masse WAY 5Y.KO  
Ultra-Microbalance UYA 5Y  
Balances HY10.H pour CPP  
Balance de précision CY10  
Boîtes anti-poussières pour imprimantes  
Balance analytique pour filtres XA 5Y.F  
Balance de précision WLY  
Comparateur manuel de masse APP 5Y.KO  
Comparateur manuel de masse 5Y.PM.KB  
Terminal de pesage PUE C32  
Terminal de pesage PUE 7.1  
Terminal de pesage PUE HX7  
Terminal de pesage PUE 5  
Comparateur manuel de masse XXA 5Y.KO  
Comparateur manuel de masse UYA 5Y.KO  
Ultra-microbalance pour filtres UYA 5Y.F  
Pèse-Palette multifonctionnelles HX7.4P  
Balances dynamiques DWM  
Balances à rouleaux