



More information on the website  
[radwag.com/pl/info,w1,8TJ](http://radwag.com/pl/info,w1,8TJ)

## Drukarka termiczna Zebra GX 420t



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Opis

Kompaktowe drukarki stacjonarne G-Series firmy Zebra zapewniają najlepszą w swojej klasie szybkość i wydajność druku o szerokości do 104 mm. Drukarki G-Series – od modelu podstawowego GK™ po model GX™ z bogatym zestawem funkcji – to niezawodne, trwałe i elastyczne rozwiązania dla druku stacjonarnego, odpowiednie do wszelkich zastosowań i dla każdego budżetu.

Wszystkie drukarki G-Series zostały skonstruowane ze szczególnym uwzględnieniem trwałości i niezawodności, charakterystycznych cech produktów Zebra. Model GK oznacza najkorzystniejszą cenę w kategorii stacjonarnych drukarek termicznych klasy podstawowej, a wysokiej klasy model GX jest wyposażony w najbogatszy zestaw funkcji i doskonale sprawdza się w różnych branżach i zastosowaniach. Do wyboru oferujemy w każdym modelu kompaktową wersję do druku termicznego o najmniejszych rozmiarach podstawy spośród wszystkich drukarek stacjonarnych o szerokości druku 104 mm lub też wersję umożliwiającą zarówno druk termiczny, jak i termotransferowy, z oszczędzającym czas bardzo prostym systemem ładowania kalki.

We wszystkich modelach zainstalowano języki EPL™ i ZPL® oraz szereg opcji interfejsów do systemów osobistych, lokalnych i sieciowych, zapewniając łatwą i bezproblemową integrację drukarek G-Series z innymi rozwiązaniami dla druku firmy Zebra.

Do drukarki dodajemy kabel zasilający.

# Pasuje do

Waga wielofunkcyjna nierdzewna HX7 H  
Wielofunkcyjna waga najazdowa nierdzewna HX7.4N H  
Wielofunkcyjna waga platformowa HX7.4C  
Waga wielofunkcyjna wodo i kwasoodporna HX7 HR  
Waga wielofunkcyjna WPY  
Mikrowaga do kalibracji pipet MYA 5Y.P  
Waga wielofunkcyjna C32  
Waga nierdzewna wysokiej rozdzielczości HY10.HRP.H  
Mikrowaga do filtrów MYA 5Y.F  
Wielofunkcyjne wagi płozowe nierdzewne HX7.4P2 H  
Waga wielofunkcyjna nierdzewna TMX H  
Wagi WLY do KTP  
Waga wielofunkcyjna TMX  
Wielofunkcyjna waga najazdowa nierdzewna HX7.4N H.LD  
Przewody RS 232 (waga - drukarka ZEBRA)  
Wagi dynamiczne DWT/RC/HYF  
Terminal wagowy PUE CY10  
Waga wielofunkcyjna CY10  
Wielofunkcyjne wagi paletowe nierdzewne HX7.4P H  
Waga wielofunkcyjna HY10  
Waga wielofunkcyjna nierdzewna HY10 H  
Waga wysokiej rozdzielczości HY10.HRP  
Waga wysokiej rozdzielczości PUE 7.1.HRP  
Waga wielofunkcyjna HX7

Wielofunkcyjna waga platformowa nierdzewna zagłębiana HX7.4 H/Z  
Wagi WPY do KTP  
Wielofunkcyjna waga platformowa nierdzewna HX7.4 H  
Wielofunkcyjne wagi płozowe HX7.4P2  
Manualny komparator masy WAY 5Y.KO  
Ultra-mikrowaga UYA 5Y  
Wagi HY10.H do KTP  
Waga precyzyjna CY10  
Szafki przeciwpyłowe do drukarek  
Waga analityczna do filtrów XA 5Y.F  
Waga precyzyjna WLY  
Manualny komparator masy APP 5Y.KO  
Manualny komparator masy 5Y.PM.KB  
Terminal wagowy PUE C32  
Terminal wagowy PUE 7.1  
Terminal wagowy PUE HX7  
Terminal wagowy PUE 5  
Manualny komparator masy XA 5Y.KO  
Manualny komparator masy UYA 5Y.KO  
Ultra-mikrowaga do filtrów UYA 5Y.F  
Waga platformowa wodoodporna H315 H  
Wielofunkcyjne wagi paletowe HX7.4P  
Wagi dynamiczne DWM  
Wagi rolkowe