



More information on the website
radwag.com/es/info,w1,8TV

Balanza de precisión CY10.30/60.C2.K



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funciones

-  Autotest
-  Dosificación
-  Desviaciones porcentuales
-  Contar piezas
-  Cierre del pesaje máximo
-  Recetas
-  Medición en Newtons
-  Estadísticas
-  Controlador de peso
-  Sensores infrarrojos
-  Procedimientos GLP
-  Pesaje de animales
-  Calibración de pipetas
-  Corrección de la densidad del aire
-  Determinación de la densidad
-  Pesaje diferencial
-  Monitoreo de las condiciones ambientales
-  Control estadístico de calidad
-  Control de productos envasados
-  Memoria Alibi
-  Wi-Fi

Datos técnicos

Parámetros metrológicos

| | |
|------------------------|----------|
| Maxima capacidad [Max] | 30/60 kg |
| Minima capacidad | - |

| Parámetros metrológicos | |
|----------------------------------|--|
| Legibilidad [d] | 0,5/1 g |
| División de legalización [e] | - |
| Rango de tara | -60 kg |
| Repetibilidad | 1,5 g |
| Linealidad | ±3 g |
| Tiempo de estabilización | 3 s |
| Calibración | externa |
| Clase OIML | - |
| Parámetros físicos | |
| Sistema de nivelación | manualny |
| Pantalla | 10" gráfico color pantalla táctil |
| Dimensión de platillo | 400×500 mm |
| Dimensiones de embalaje | 720×620×210 mm |
| Masa neta | 13,5 kg |
| Masa bruta | 16 kg |
| Longitud del cable | 2,5 m |
| Construcción | |
| Grado de protección | IP 43 |
| Chasis | metal + ABS |
| Interface de comunicación | |
| Conectividad | 2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot |
| Parámetros eléctricos | |
| Alimentación | 12÷15V DC |
| Consumo de energía | 1A |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura de trabajo | +15 ÷ +30 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -25 ÷ +70 °C |
| Humedad relativa de aire | 10% ÷ 80% RH sin condensación |

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Accesorios

MediaBox

Plataformas de acero pintada en polvo

Etiqueta RFID

Adaptadores de corriente

Módulos adicionales de la plataforma

Plataformas de acero pintada en polvo

Módulos adicionales

Plataformas en chasis de plástico

Protecciones de seguridad

Escáner de códigos de barra

Cables RS 232, RS 485

Impresoras de etiquetas

Cables RS 232, RS 485

Lector de huellas dactilares

Convertidor RS 232 a USB

Impresoras de recibos

Programas

- E2R Pesajes [WX-010-0099]
- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- E2R Registro [WX-010-0038]
- Editor de Etiquetas R02 [WX-010-0094]
- Editor de Balanzas 2.1 [WX-010-0173]

Dimensiones de aparato

