



More information on the website
radwag.com/it/info,w1,8TV

Bilancia di precisione CY10.30/60.C2.K



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

funzioni

- Autotest
- Dosing
- Percent Weighing
- Parts counting
- Peak hold
- Formulation
- Newton unit measurement
- Statistics
- Checkweighing
- IR sensors
- GLP Procedures
- Animal weighing
- Pipettes Calibration
- Air density correction
- Density determination
- Differential weighing
- Ambient conditions monitoring
- Statistical Quality Control
- Packaged Goods Control
- ALIBI Memory
- Wi-Fi

Foglio di calcolo

Parametri metrologici

Capacità massima [Max]	30/60 kg
Pesata minima	-

Parametri metrologici	
Accuratezza	0,5/1 g
Intervallo di verifica della bilancia [e]	-
Intervallo di tara	-60 kg
Ripetibilita	1,5 g
Linearita	±3 g
Tempo di stabilizzazione	3 s
Calibrazione	external
Classe OIML	-
Parametri fisici	
Sistema di livellamento	manualny
Display	10" graphic colour touchscreen
Dimensioni del piatto di pesata	400×500 mm
Dimensioni del pacco	720×620×210 mm
Peso netto	13,5 kg
Peso lordo	16 kg
Lunghezza del cavo	2,5 m
Costruzione	
Punteggio IP	IP 43
Struttura	steel + ABS
Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Parametri elettrici	
Alimentatore	12÷15V DC
Consumo di energia	1A
Environmental conditions	
Temperatura di lavoro	+15 ÷ +30 °C
Temperatura di stoccaggio	-25 ÷ +70 °C
Umidita atmosferica	10% ÷ 80% RH no condensation

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Accessori

MediaBox

Piattaforme di pesatura in acciaio dolce verniciato a polvere
Tag RFID

Alimentatore

Moduli aggiuntivi della piattaforma

Piattaforme di pesatura in acciaio dolce verniciato a polvere

Moduli aggiuntivi

Piattaforme con struttura in materiale plastico

Capottina protettiva per bilance

Lettoce di codici a barre

Cavo seriale RS 232, RS 485

stampanti per etichette

Cavo seriale RS 232, RS 485

Lettoce di impronte digitali

RS 232 – USB Converter

Stampanti di ricevuta

Software

- E2R Weighing [WX-010-0099]
- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- E2R Weighing Records [WX-010-0038]
- Editore di etichette R02 [WX-010-0094]
- Editore per sistemi di pesatura 2.1 [WX-010-0173]

Device dimensions

