



More information on the website
radwag.com/pl/info,w1,8TV

Waga precyzyjna CY10.30/60.C2.K

WL-225-1006



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Funkcje



Dozowanie



Odchyłki procentowe



Liczenie sztuk



Zatrask maksymalnego
wskazania



Receptury



Sensory podczerwieni



Ważenie zwierząt



Statystyczna kontrola
jakości



Wi-Fi

Dane techniczne

| Parametry metrologiczne | |
|-----------------------------|------------|
| Obciążenie maksymalne [Max] | 30 / 60 kg |
| Obciążenie minimalne [Min] | - |
| Dokładność odczytu [d] | 0,5 / 1 g |
| Działka legalizacyjna [e] | - |
| Zakres tary | -60 kg |
| Powtarzalność | 1,5 g |
| Liniowość | ±3 g |

| Parametry metrologiczne | |
|-------------------------------|---|
| Czas stabilizacji | 3 s |
| Adiustacja | zewnętrzna |
| Klasa dokładności OIML | - |
| Parametry fizyczne | |
| System poziomowania | manualny |
| Wyświetlacz | 10" graficzny kolorowy dotykowy |
| Długość przewodu | 2,5 m |
| Wymiar szalki | 400×500 mm |
| Wymiary opakowania | 720×620×210 mm |
| Masa netto | 13,5 kg |
| Masa brutto | 16 kg |
| Konstrukcja | |
| Stopień ochrony | IP 43 |
| Obudowa | Metal + ABS |
| Interfejs komunikacyjny | |
| Interfejs | 2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot |
| Parametry elektryczne | |
| Zasilanie | Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A Waga: 12 – 15V DC 1,6A max; 10–19W* |
| Warunki środowiskowe | |
| Temperatura pracy | +15 – +30 °C |
| Temperatura przechowywania | -25 – +70 °C |
| Wilgotność względna powietrza | 10% – 80% RH bez kondensacji |

*Pobór mocy zależy od konfiguracji terminala oraz ilości i rodzaju podłączonych urządzeń zewnętrznych.

* Wi-Fi® jest zarejestrowanym znakiem towarowym będącym własnością Wi-Fi® Alliance.



Akcesoria (Dodatkowo płatne)

MediaBox
 Platformy stalowe malowane proszkowo
 Tagi RFID
 Zasilacze
 Moduły dodatkowych platform
 Platformy stalowe malowane proszkowo
 Moduły dodatkowe
 Platformy w obudowie plastikowej
 Profesjonalne stanowiska wagowe

Ostonki ochronne do wag
 Skanery kodów kreskowych
 Przewody RS 232, RS 485
 Drukarki etykiet
 Przewody RS 232, RS 485
 Uchwyty do terminali wagowych
 Czytnik linii papilarnych
 Konwerter RS 232 - USB
 Drukarki paragonowe

Oprogramowanie (Dodatkowo płatne)

- E2R Ważenia [WX-010-0099]
- RAD Key [WX-010-0005]

- E2R Ewidencja [WX-010-0038]
- Edytor etykiet R02 [WX-010-0094]

Wymiary urządzenia

