



More information on the website
radwag.com/fr/info,w1,8UH

Plateforme PL 0,6/1,5/D2



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Capacité maximale [Max]	0,6 / 1,5 kg
Précision de lecture	0,5 g
Construction	
Degré de protection	IP 43
Boîtier	matière ABS
Matériel du plateau	Acier inoxydable AISI304
Paramètres physiques	
Dimension du plateau	195×195 mm
Dimensions de colis	530×310×150 mm




Accessoires


Terminal de pesage PUE CY10
 Balance multifonctionnelle CY10
 Terminal de pesage PUE 5
 Balance de précision CY10
 Terminal de pesage PUE C32

Terminal de pesage PUE 7.1
 Terminal de pesage PUE HX7
 Terminal de pesage PUE HY10
 Convertisseur RS 232 – USB

Dimensions d'appareil



PL/D2



PLC/F1



PLC/C2
PLC/C3



PL/H
PL/HR

Platform type	A1	A2	H
PL/D2	238	216	82±3
PLC/F1	300	300	70±3
PLC/C2	402	502	103±3
PLC/C3	701	501	130±5
PL/H1 / PL/HR1	150	200	85±3
PL/H2 / PL/HR2	250	300	103±3
PL/H3 / PL/HR/3	410	410	98±3
PL/H3/5 / PL/HR/3/5	400	600	155±3
PL/H4 / PL/HR/4	500	500	155±3
PL/H5 / PL/HR/5	600	600	155±3
PL/H6	800	800	135±3

dimensions in mm