



More information on the website
radwag.com/es/info,w1,8Z4

Balanza de precisión CY10.12.F1.K

WL-225-0009



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funciones



Dosificación



Desviaciones porcentuales



Contar piezas



Cierre de la indicación máxima



Recetas



Sensores infrarrojos



Pesar animales



Control estadístico de calidad



Wi-Fi

Datos técnicos

Parámetros metrológicos

Maxima capacidad [Max]	12 kg
Minima capacidad	-
Legibilidad [d]	0,2 g
División de legalización [e]	-
Rango de tara	-12 kg
Repetibilidad	0,6 g
Linealidad	±0,6 g

Parámetros metrológicos	
Tiempo de estabilización	3 s
Calibración	externa
Clase OIML	-
Parámetros físicos	
Sistema de nivelación	manual
Pantalla	10" gráfico color pantalla táctil
Longitud del cable	1 m
Dimensión de platillo	300×300 mm
Dimensiones de embalaje	570×390×170 mm
Masa neta	6,2 kg
Masa bruta	7 kg
Construcción	
Grado de protección	IP 43
Chasis	metal + ABS
Interface de comunicación	
Conectividad	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Parámetros electricos	
Alimentación	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A Balanza: 12 – 15V DC 1,6A max; 10–19W*
Condiciones ambientales	
Temperatura de trabajo	+15 – +30 °C
Temperatura de almacenamiento	-25 – +70 °C
Humedad relativa de aire	10% – 80% RH sin condensación

*El consumo de energía depende de la configuración del terminal y del número y tipo de dispositivos externos conectados.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Accesorios (Additional Fee)

MediaBox

Plataformas de acero pintada en polvo
Etiqueta RFID
Adaptadores de corriente
Módulos adicionales de la plataforma
Plataformas de acero pintada en polvo
Módulos adicionales
Plataformas en chasis de plástico
Mesas de pesaje profesional

Protecciones de seguridad

Escáner de códigos de barra
Cables RS 232, RS 485
Impresoras de etiquetas
Cables RS 232, RS 485
Soportes, brazos
Lector de huellas dactilares
Convertidor RS 232 a USB
Impresoras de recibos

Programas (Additional Fee)

- E2R Pesajes [WX-010-0099]
- RAD Key [WX-010-0005]

- E2R Registro [WX-010-0038]
- Editor de Etiquetas R02 [WX-010-0094]

Dimensiones de aparato

