



More information on the website
radwag.com/it/info,w1,8Z4

Bilancia di precisione CY10.12.F1.K



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funzioni



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Peak hold



Formulation



IR sensors



Animal weighing



Statistical Quality Control



Wi-Fi

Specifiche

| Parametri metrologici | |
|---|--------|
| Portata massima [Max] | 12 kg |
| Portata minima [Min] | - |
| Divisione [d] | 0,2 g |
| Intervallo di verifica della bilancia [e] | - |
| Campo di tara | -12 kg |
| Ripetibilita | 0,6 g |
| Linearità | ±0,6 g |

| Parametri metrologici | |
|------------------------------|--|
| Tempo di stabilizzazione | 3 s |
| Calibrazione | external |
| Classe OIML | - |
| Parametri fisici | |
| Sistema di livellamento | manual |
| Display | 10" graphic colour touchscreen |
| Lunghezza del cavo | 1 m |
| Dimensione piatto | 300×300 mm |
| Dimensioni del pacco | 570×390×170 mm |
| Peso netto | 6,2 kg |
| Peso lordo | 7 kg |
| Costruzione | |
| Punteggio IP | IP 43 |
| Struttura | steel + ABS |
| Interfaccia di comunicazione | |
| Interfaccia | 2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot |
| Parametri elettrici | |
| Alimentatore | 12 – 15 V DC |
| Consumo di energia | 1 A |
| Environmental conditions | |
| Ambiente di lavoro | +15 – +30 °C |
| Temperatura di stoccaggio | -25 – +70 °C |
| Umidità relativa | 10% – 80% RH no condensation |

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Accessori

MediaBox
 Piattaforme di pesatura in acciaio dolce verniciato a polvere
 Tag RFID
 Alimentatore
 Moduli aggiuntivi della piattaforma
 Piattaforme di pesatura in acciaio dolce verniciato a polvere
 Moduli aggiuntivi
 Piattaforme con struttura in materiale plastico
 Tavolo di pesata professionale

Capottina protettiva per bilance
 Lettore di codici a barre
 Cavo seriale RS 232, RS 485
 stampanti per etichette
 Cavo seriale RS 232, RS 485
 Supporto, set di montaggio a muro e braccetti di montaggio
 Lettore di impronte digitali
 RS 232 – USB Converter
 Stampanti di ricevuta

Software

- E2R Weighing [WX-010-0099]
- RAD Key [WX-010-0005]

- E2R Weighing Records [WX-010-0038]
- Editore di etichette R02 [WX-010-0094]

Device dimensions

