



More information on the website
radwag.com/tr/info,w1,90G

CY10.6.D2.K.M3 Çok Fonksiyonlu Terazı



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonksiyonlar

- Autotest
- Dosing
- Percent Weighing
- Parts counting
- Peak hold
- Formulation
- Newton unit measurement
- Statistics
- Checkweighing
- IR sensors
- GLP Procedures
- Animal weighing
- Pipettes Calibration
- Air density correction
- Density determination
- Differential weighing
- Ambient conditions monitoring
- Statistical Quality Control
- Packaged Goods Control
- ALIBI Memory
- Wi-Fi

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler

Maksimum yük [Max]	6 kg
Minimum yük [Min]	40 g

Metrolojik parametreler	
Okuma için ğruluđu [d]	2 g
Yasallařtırma birimi [e]	2 g
Dara aralıđı	-6 kg
Ticari amaçla kullanılmayan terazi için maksimum hassasiyet	0,2 g
Kararlılık süresi	2 s
Ayarlama	harici
OIML sınıfı	III
Fiziksel parametreler	
Tesviye sistemi	manuel
Display	10" grafik renkli dokunmatik
Tartım kefesi boyutları	195×195 mm
Ambalaj boyutları	530×310×150 mm
Net ađırlık	3,7 kg
Brüt ađırlık	4,6 kg
Kablo uzunluđu	1 m
Çok kademeli	EVET
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 43
Dava	metal + ABS
Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Elektrik parametreleri	
Güç kaynađı	12÷15V DC
Güç tüketimi	1A
Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklıđı	-10 ÷ +40 °C
Depolama sıcaklıđı	-25 ÷ +70 °C
Fonksiyonel özellikler	
Maksimum platform sayısı	max.2

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Extra payment for verification



Aksesuarlar

MediaBox
Platformları celik toz boyalı
RFID etiketleri
Güç adaptörü
Modülleri ek platformları

Koruyucu kapak
Barkod okuyucu
Etiket Yazıcısı
RS 232, RS 485 Kabloları
Parmak izi okuyucu

Platformları celik toz boyalı
Ek modüller
Plastik gövdeli tartım platformları

RS 232 – USB Converter
Fiş yazıcı

Yazılım

- E2R Tartım [WX-010-0099]
- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- E2R Tartı Kayıtları [WX-010-0038]
- Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]
- Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]