



More information on the website
radwag.com/pl/info,w1,93A

Waga dynamiczna DWR 6000 H1



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Obciążenie maksymalne [Max]	6000 g
Dokładność odczytu [d]	2 g
Zakres tary	-6000 g
Parametry fizyczne	
Wyświetlacz	12" graficzny kolorowy dotykowy
Ciśnienie robocze	6 - 8 bar
Konstrukcja	
Stopień ochrony	IP 55, IP 65
Warunki środowiskowe	
Temperatura pracy	0 ÷ +40 °C
Pobór powietrza	1 litr/pomiar
Cechy użytkowe	
Wydajność	max 80 szt/min



Weryfikacja dodatkowo płatna

Akcesoria

Czytniki kart transponderowych
Przewody RS 232 (waga - drukarka ZEBRA)
Skanery kodów kreskowych
Drukarki etykiet
Przewody RS 232, RS 485

Przyciski sterujące
Adapter USB do terminali wagowych
Drukarki paragonowe
Przewód USB (waga – drukarka)

Oprogramowanie

• Edytor etykiet R02 [WX-010-0094]