



# HX7.4N.1500.H2.LD Çok Fonksiyonlu Paslanmaz Çelik Rampalı Kantar



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Fonksiyonlar



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Formulation



Replaceable unit



ALIBI Memory

## Teknik Veriler

| Metrolojik parametreler                                     |                  |
|---|------------------|
| Maksimum yük [Max]  | 1500 kg          |
| Minimum yük [Min]   | 10 kg            |
| Okuma için ruluęu [d]                                      | 500 g            |
| Yasallařtırma birimi [e]                                    | 500 g            |
| Dara aralıęı  | -1500 kg         |
| Ticari amala kullanılmayan terazi iin maksimum hassasiyet | 100 g            |
| OIML sınıfı   | III              |
| Fiziksel parametreler                                       |                  |
| Display   | 7" grafik renkli |

| Fiziksel parametreler    |  |
|--------------------------|--|
| Tartım kefesi boyutları  | 1100×1200 mm   |
| Ambalaj boyutları        | 1640×1590×580 mm   |
| Net ağırlık              | 200 kg   |
| Brüt ağırlık             | 330 kg   |
| Kablo uzunluğu           | 3 m  |
| İndikatör                | PUE HX7  |
| Düğme sayısı             | 22   |
| Konstrüksiyon            |  |
| IP Sınıfı                | IP 68 konstrüksiyon, IP 66/68 terminal   |
| Klavye                   | diyafram   |
| Konstrüksiyon            | Paslanmaz çelik AISI304  |
| Haberleşme arayüzler     |  |
| Haberleşme arayüzü       | RS232, USB-A, 4IN, 4OUT, Ethernet, Modbus RTU  |
| Opsiyonel arayüzler      | USB (M12 4P), Ethernet, modül RS485, modül RS232, modül Profibus (Dp SLAVE), PROFINET (RRJ45), EtherNet/IP (RRJ45), 12 IN, 12 OUT, 4-20mA, 0-10V |
| Elektrik parametreleri   |  |
| Güç kaynağı              | 100 – 240 V AC 50/60 Hz  |
| Maksimum güç tüketimi    | 25 W   |
| Opsiyonel güç kaynağı    | 12-24V DC  |
| Çevresel koşullar        |  |
| Çalıştırma sıcaklığı     | -10 ÷ +40 °C   |
| Depolama sıcaklığı       | -10 ÷ +50 °C   |
| Atmosferik nem           | 10% – 80% RH yoğunlaşma yok  |
| Fonksiyonel özellikler   |  |
| Maksimum platform sayısı | 2  |



Extra payment for verification



## Aksesuarlar

RS 232 cables (scale - printer)  
RS 232 cables (scale - ZEBRA printer)  
Display  
Güç adaptörü  
RS 232, RS 485 cables  
USB kablo (terazi-Epson yazıcı)  
Giriş/Çıkış kabloları  
Barkod okuyucu

Etiket Yazıcısı  
Tartım terminalleri için tutucular  
Klavye  
USB adaptör  
Fiş yazıcı  
Modülleri ek platformları  
RS 232 – USB Converter  
Ek modüller

## Yazılım

• E2R Tartım [WX-010-0099]  
• RAD Key [WX-010-0005]  
• Alibi Okuyucu PC Yazılımı [WX-010-0114]  
• Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

• E2R Tartı Kayıtları [WX-010-0038]  
• Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]  
• R-Lab [WX-010-0080]  
• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

## Cihaz boyutları



|                   | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|
| HX7.4N.150.H1.LD  | 840    | 860    | 45     | 426    |
| HX7.4N.300.H1.LD  | 840    | 860    | 45     | 426    |
| HX7.4N.600.H1.LD  | 840    | 860    | 45     | 426    |
| HX7.4N.150.H2.LD  | 1100   | 1200   | 45     | 426    |
| HX7.4N.300.H2.LD  | 1100   | 1200   | 45     | 426    |
| HX7.4N.600.H2.LD  | 1100   | 1200   | 45     | 426    |
| HX7.4N.300.H3.LD  | 1200   | 1500   | 45     | 426    |
| HX7.4N.600.H3.LD  | 1200   | 1500   | 45     | 426    |
| HX7.4N.1500.H2.LD | 1100   | 1200   | 52     | 476    |
| HX7.4N.1500.H3.LD | 1200   | 1500   | 52     | 476    |
| HX7.4N.300.H4.LD  | 1500   | 1500   | 52     | 476    |
| HX7.4N.600.H4.LD  | 1500   | 1500   | 52     | 476    |
| HX7.4N.1500.H4.LD | 1500   | 1500   | 52     | 476    |