



More information on the website  
radwag.com/br/info,w1,99E

# Plataforma multifuncional C32.15.C2.M

WP-120-0038



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funções



Labelling



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting


Newton unit  
measurement


Statistics



IR sensors



GLP Procedures



Replaceable unit



ALIBI Memory

## Ficha Técnica

| Parâmetros metrológicos                         |        |
|-------------------------------------------------|--------|
| Capacidade máxima [máx]                         | 15 kg  |
| Carga mínima                                    | 100 g  |
| Resolução [d]                                   | 5 g    |
| Faixa de tara                                   | -15 kg |
| Resolução máxima para plataforma não verificada | 1 g    |
| Classe OIML                                     | III    |

| Parâmetros físicos               |                                                                |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Display                          | 5" gráfico colorida                                            |
| Dimensões até prato de pesagem   | 500×400 mm                                                     |
| Dimensões da embalagem L x P x A | 720×620×210 mm                                                 |
| Peso líquido                     | 12,8 kg                                                        |
| Peso bruto                       | 14,8 kg                                                        |
| Construção                       |                                                                |
| Classe de proteção               | IP 65 construção, IP 43 terminal                               |
| Construção                       | aço carbono St3S                                               |
| Material até prato de pesagem    | aço inoxidável AISI304                                         |
| Interface de comunicação         |                                                                |
| Interface de comunicação         | 2×RS232, USB-A, USB-B, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digital), Wi-Fi |
| Parâmetros elétricos             |                                                                |
| Fonte de alimentação             | 100 – 240 V AC 50/60 Hz                                        |
| Consumo de energia máx.          | 10 W                                                           |
| Fonte de alimentação opcional    | bateria interna recarregável                                   |
| Tempo de operação com baterias   | tempo de operação até 5 h                                      |
| Condições ambientais             |                                                                |
| Temperatura de operação          | -10 – +40 °C                                                   |

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Additional fee for verification



## Acessórios (Additional Fee)

Displays  
 Adaptadores de energia  
 Cabos de alimentação para acendedor de cigarro automotivo  
 !Leitores de código de barras  
 RS 232, RS 485 cabos  
 Impressoras de etiquetas

Mesas antivibração  
 Teclado, interruptores externos  
 Módulos adicionais  
 Impressora de recibos  
 Cabos RS 232 (plataforma - impressora)

## Software (Additional Fee)



- E2R Pesagem [WX-010-0099]
- Editor de etiquetas R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]

- RAD Key [WX-010-0005]
- Leitor Alibi [WX-010-0114]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

## Dimensões do dispositivo L x P x A



C32.C2.R



C32.C2.K



C32.C2.M

