



More information on the website  
[radwag.com/de/info,w1,9B6](http://radwag.com/de/info,w1,9B6)

# Dynamische Waage DWT/RC 120/HYF



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

Messtechnische Parameter	
Wägebereich [Max]	120 kg
Min. Belastung	1 kg
Zifferschritt [d]	50 g
Tarierbereich	-120 kg
Physikalische Parameter	
Display	10" grafisch farbiger Touch-Screen
Höhe Wägeplattform	800 ±50 mm (andere Höhe auf Kundenbestellung)
Konstruktion	
Schutzart	IP 66/67
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	-10 ÷ +40 °C
Besonderheiten	
Geschwindigkeit Förderband	0,1 - 0,5 m/s



## Zubehör

Displays

Transponderkartenleser

Kabel RS 232 (Waage – Drucker ZEBRA)

Kabel RS 232, RS 485

Barcodescanner

Etikettendrucker

Tastaturen, Taster

Thermische Drucker

USB-Kabel (Waage – Drucker)

## Software

• Etiketten-Editor R02 [WX-010-0094]

• E2R Checkweigher [WX-010-0055]