



More information on the website
radwag.com/it/info,w1,9B6

DWT/RC 120/HYF Sistema controllo peso automatico



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Foglio di calcolo

Parametri metrologici	
Capacità massima [Max]	120 kg
Pesata minima	1 kg
Accuratezza	50 g
Intervallo di tara	-120 kg
Parametri fisici	
Display	10" graphic colour touchscreen
Altezza della piattaforma	800 ±50 mm (other levels of platform on client requirement)
Costruzione	
Punteggio IP	IP 66/67
Environmental conditions	
Temperatura di lavoro	-10 ÷ +40 °C
Caratteristiche operative	
Velocità del trasportatore a rulli	0,1 - 0,5 m/s



Accessori

Display
Lettore di tessere transponder
Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti ZEBRA)
Cavo seriale RS 232, RS 485
Lettore di codici a barre

stampanti per etichette
Tastiera, interruttori esterni
Stampanti di ricevuta
cavo USB (connessione bilance - stampanti)

Software

• Editore di etichette R02 [WX-010-0094]

• E2R Controllo peso [WX-010-0055]