



More information on the website
radwag.com/pl/info,w1,9B6

Waga dynamiczna DWT/RC 120/HYF



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Obciążenie maksymalne [Max]	120 kg
Obciążenie minimalne [Min]	1 kg
Dokładność odczytu [d]	50 g
Zakres tary	-120 kg
Parametry fizyczne	
Wyświetlacz	10" graficzny kolorowy dotykowy
Wysokość platformy wagowej	800 ±50 mm (inne wysokości na zamówienie klienta)
Konstrukcja	
Stopień ochrony	IP 66/67
Warunki środowiskowe	
Temperatura pracy	-10 ÷ +40 °C
Cechy użytkowe	
Prędkość przenośnika	0,1 - 0,5 m/s



Akcesoria

Wyświetlacze
Czytniki kart transponderowych
Przewody RS 232 (waga - drukarka ZEBRA)
Przewody RS 232, RS 485
Skanery kodów kreskowych

Drukarki etykiet
Przyciski sterujące
Drukarki paragonowe
Przewód USB (waga – drukarka)

Oprogramowanie

• Edytor etykiet R02 [WX-010-0094]

• E2R Dynamiczne [WX-010-0055]