




More information on the website  
[radwag.com/ja/info,w1,9D9](http://radwag.com/ja/info,w1,9D9)

# H315.4.1500.H8/9/Z ステンレス製プラットフォームスケール, ピットバージョン

WP-233-0014



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## 機能



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting



Internal battery



Peak hold



Newton unit  
measurement



Animal weighing

## データシート

### 計測パラメータ

|                    |          |
|--------------------|----------|
| 最大ひょう量 [Max]       | 1500 kg  |
| 最小荷重               | 10 kg    |
| 最小表示 [d]           | 500 g    |
| 風袋範囲               | -1500 kg |
| 非検定用はかりの最大可読性 (目量) | 200 g    |
| OIMLクラス            | III      |

| 物理的パラメータ              |                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
| ディスプレイ                | 4,3" LCD (ターミナル)                                               |
| ケーブル長                 | 3 m                                                            |
| 計量皿寸法                 | 1200×1500 mm                                                   |
| 計量プラットフォームの高さ         | 88 mm                                                          |
| 梱包寸法 幅×奥行×高さ          | 1700×1400×550 mm                                               |
| インジケータとフレームを備えたスケール質量 | 178 kg                                                         |
| 工事中                   |                                                                |
| 保護クラス                 | IP 66 / 69 ステンレススチール, IP 66 / 67 / 69 スチール                     |
| 通信インターフェース            |                                                                |
| 通信インターフェース            | RS232, USB                                                     |
| オプションのインターフェース        | RS232 結露なし RS485 結露なし 4IN/4OUT 結露なし Ethernet 結露なし 平均時間 4-20 mA |
| 電気的パラメータ              |                                                                |
| 電源                    | 100 – 240 V AC 50/60 Hz                                        |
| オプションの電源              | 最大距離                                                           |
| バッテリー駆動時間             | max 7h                                                         |
| 環境条件                  |                                                                |
| 動作温度                  | -10 – +40 °C                                                   |
| 相対湿度                  | 10% – 85% RH 温度における                                            |



Additional fee for verification



## アクセサリ (Additional Fee)

RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)  
ディスプレイ  
RS 232 ケーブル (はかり - イーサネット)  
RS 232、RS 485 ケーブル  
電源アダプタ  
RS 232 - イーサネットコンバータ


USBアダプタ  
レシートプリンタ  
USB cable (はかり - プリンタ)  
スタンド、壁取り付けキット、取り付けブラケット  
RS 232 - USB コンバータ

## ソフトウェア (Additional Fee)




• RAD Key [WX-010-0005]  
• Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

• R-Lab [WX-010-0080]

デバイスの寸法 幅x奥行x高さ



Single-leaf platform:  
H315.4.H6/Z  
H315.4.H7/Z  
H315.4.H8/Z



Double-leaf platform:  
H315.4.H8/9/Z  
H315.4.H9/Z  
H315.4.H10/Z

| Scale type             | A    | B    | H      |
|------------------------|------|------|--------|
| H315.4.150-600.H6/Z    | 800  | 800  | 88±2   |
| H315.4.150-1500.H7/Z   | 1000 | 1000 | 88±2   |
| H315.4.300-1500.H8/Z   | 1200 | 1200 | 88 ±2  |
| H315.4.3000.H8/Z       | 1200 | 1200 | 111 ±2 |
| H315.4.300-1500.H8/9/Z | 1200 | 1500 | 88 ±2  |
| H315.4.3000.H8/9/Z     | 1200 | 1500 | 111 ±2 |
| H315.4.300-1500.H9/Z   | 1500 | 1500 | 88 ±2  |
| H315.4.3000-6000.H9/Z  | 1500 | 1500 | 111 ±2 |
| H315.4.600-6000.H10/Z  | 1500 | 2000 | 111 ±2 |

dimensions in mm