



More information on the website
radwag.com/de/info,w1,9DC

Sortierwaage DWM 6000 HPS



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

Messtechnische Parameter	
Wägebereich [Max]	6000 g
Min. Belastung	100 g
Ziffernschritt [d]	2 g
Tarierbereich	-6000 g
Physikalische Parameter	
Display	12" grafisch farbiger Touch-Screen
Konstruktion	
Schutzart	IP 65
Konstruktion	Edelstahl AISI304
Max. Produktgröße L × B	500×280 mm
Wägesystem	elektromagnetischer Modul
Förderer	Band
Pneumatischer Anschluss	6 bar, złącze samozaciskowe na przewód 12mm

Kommunikationsschnittstellen

Schnittstellen Ethernet, USB, RS232, I / O

Elektrische Parameter

Stromversorgung 100 – 240 V AC 50/60 Hz

Besonderheiten

Geschwindigkeit Förderband 1 m/s

Anzahl der Sortierer 6 oder 12



Extra payment for verification

Zubehör

Kabel RS 232 (Waage – Drucker ZEBRA)
Barcodescanner
Kabel RS 232, RS 485

Thermische Drucker
USB-Kabel (Waage – Drucker)

Software

• Etiketten-Editor R02 [WX-010-0094]

• E2R Checkweigher [WX-010-0055]