



More information on the website  
[radwag.com/de/info,w1,9DC](https://radwag.com/de/info,w1,9DC)

# Sortierwaage DWM 6000 HPS



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

| Messtechnische Parameter |                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------|
| Wägebereich [Max]        | 6000 g                                      |
| Min. Belastung           | 100 g                                       |
| Ziffernschritt [d]       | 2 g                                         |
| Tarierbereich            | -6000 g                                     |
| Physikalische Parameter  |                                             |
| Display                  | 12" grafisch farbiger Touch-Screen          |
| Konstruktion             |                                             |
| Schutzart                | IP 65                                       |
| Konstruktion             | Edelstahl AISI304                           |
| Max. Produktgröße L × B  | 500×280 mm                                  |
| Wägesystem               | elektromagnetischer Modul                   |
| Förderer                 | Band                                        |
| Pneumatischer Anschluss  | 6 bar, złącze samozaciskowe na przewód 12mm |

### Kommunikationsschnittstellen

Schnittstellen Ethernet, USB, RS232, I / O

### Elektrische Parameter

Stromversorgung 100 – 240 V AC 50/60 Hz

### Besonderheiten

Geschwindigkeit Förderband 1 m/s

Anzahl der Sortierer 6 oder 12



Extra payment for verification

## Zubehör

Kabel RS 232 (Waage – Drucker ZEBRA)  
Barcodescanner  
Kabel RS 232, RS 485

Thermische Drucker  
USB-Kabel (Waage – Drucker)

## Software

• Etiketten-Editor R02 [WX-010-0094]

• E2R Checkweigher [WX-010-0055]