



More information on the website
radwag.com/pl/info,w1,9DC

Waga sortująca DWM 6000 HPS



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Obciążenie maksymalne [Max]	6000 g
Obciążenie minimalne [Min]	100 g
Dokładność odczytu [d]	2 g
Zakres tary	-6000 g
Parametry fizyczne	
Wyświetlacz	12" graficzny kolorowy dotykowy
Konstrukcja	
Stopień ochrony	IP 65
Konstrukcja	Stal nierdzewna AISI304
Max rozmiar produktu (dł.xszer.)	500×280 mm
Układ wagowy	Moduł magnetoelektryczny
Przenośniki	taśmowe
Przyłącze pneumatyczne	6 bar, złącze samozaciskowe na przewód 12mm

Interfejs komunikacyjny

Interfejs Ethernet, USB, RS232, I / O

Parametry elektryczne

Zasilanie 100 – 240 V AC 50/60 Hz

Cechy użytkowe

Prędkość przenośnika 1 m/s

Ilość sortów 6 lub 12



Weryfikacja dodatkowo płatna

Akcesoria

Przewody RS 232 (waga - drukarka ZEBRA)
Skanery kodów kreskowych
Przewody RS 232, RS 485

Drukarki paragonowe
Przewód USB (waga – drukarka)

Oprogramowanie

• Edytor etykiet R02 [WX-010-0094]

• E2R Dynamiczne [WX-010-0055]