



More information on the website  
radwag.com/tr/info,w1,918

## HX7.60.H5 Çok Fonksiyonlu Terazı



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Fonksiyonlar



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Formulation



Replaceable unit



ALIBI Memory

### Teknik Veriler

| Metrolojik parametreler                                     |                  |
|---|------------------|
| Maksimum yük [Max]  | 60 kg            |
| Minimum yük [Min]   | 400 g            |
| Okuma için ğruluđu [d]                                      | 20 g             |
| Yasallařtırma birimi [e]                                    | 20 g             |
| Dara aralıđı  | -60 kg           |
| Ticari amaçla kullanılmayan terazi için maksimum hassasiyet | 2 g              |
| OIML sınıfı   | III              |
| Fiziksel parametreler                                       |                  |
| Display   | 7" grafik renkli |

| Fiziksel parametreler    |  |
|--------------------------|--|
| Tartım kefesi boyutları  | 600×600 mm   |
| Ambalaj boyutları        | 710×710×550 mm   |
| Net ağırlık              | 23,4 kg  |
| Brüt ağırlık             | 28,2 kg  |
| Konstrüksiyon            |  |
| IP Sınıfı                | IP 67 konstrüksiyon, IP 66 / 68 terminal   |
| Klavye                   | diyafram   |
| Konstrüksiyon            | Paslanmaz çelik AISI304  |
| Tartım kefesi            | Paslanmaz çelik AISI304  |
| Haberleşme arayüzler     |  |
| Haberleşme arayüzü       | RS232, USB-A, 4IN, 4OUT, Ethernet, Modbus RTU  |
| Opsiyonel arayüzler      | USB (M12 4P), Ethernet, modül RS485, modül RS232, modül Profibus (Dp SLAVE), PROFINET (RRJ45), EtherNet/IP (RRJ45), 12 IN, 12 OUT, 4-20mA, 0-10V |
| Elektrik parametreleri   |  |
| Güç kaynağı              | 100 – 240 V AC 50/60 Hz  |
| Maksimum güç tüketimi    | 25 W   |
| Opsiyonel güç kaynağı    | 12 – 24 V DC   |
| Çevresel koşullar        |  |
| Çalıştırma sıcaklığı     | -10 – +40 °C   |
| Depolama sıcaklığı       | -10 – +50 °C   |
| Atmosferik nem           | 10% – 80% RH yoğunlaşma yok  |
| İndikatör                | PUE HX7  |
| Düğme sayısı             | 22   |
| Fonksiyonel özellikler   |  |
| Maksimum platform sayısı | 2  |



Extra payment for verification



## Aksesuarlar

RS 232 cables (scale - printer)  
Makaralı tabla versiyon  
RS 232 cables (scale - ZEBRA printer)  
Display  
Güç adaptörü  
RS 232, RS 485 cables  
USB kablo (terazi-Epson yazıcı)  
Giriş/Çıkış kabloları  
Barkod okuyucu

Etiket Yazıcısı  
Tartım terminaleri için tutucular  
Klavye  
USB adaptör  
Fiş yazıcı  
Modülleri ek platformları  
RS 232 – USB Converter  
Ek modüller

## Yazılım

• E2R Tartım [WX-010-0099]  
• RAD Key [WX-010-0005]  
• Alibi Okuyucu PC Yazılımı [WX-010-0114]

• E2R Tartı Kayıtları [WX-010-0038]  
• Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]  
• R-Lab [WX-010-0080]

# Cihaz boyutları



H Platform

|          | A1  | A2  | H     |
|----------|-----|-----|-------|
| HX7.H1   | 200 | 150 | 85±3  |
| HX7.H2   | 250 | 300 | 103±3 |
| HX7.H3   | 410 | 410 | 98±2  |
| HX7.H4   | 500 | 500 | 155±5 |
| HX7.H3/5 | 400 | 600 | 155±5 |
| HX7.H5   | 600 | 600 | 155±5 |
| HX7.H6   | 800 | 800 | 135±5 |



PUE HX7