




More information on the website
radwag.com/ja/info,w1,9N1

WLY 6/12.F1.R.PGC はかり

WK-307-1042



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

機能

-  Dosing
-  Labelling
-  Plus/Minus Control
-  Percent Weighing
-  Totalizing
-  Parts counting
-  Peak hold
-  Formulation
-  Newton unit measurement
-  Statistics
-  Checkweighing
-  IR sensors
-  Animal weighing
-  Differential weighing
-  Packaged Goods Control
-  ALIBI Memory

データシート

計測パラメータ

最大ひょう量 [Max]	6 / 12 kg
最小荷重	50 g
最小表示 [d]	1 / 2 g
法定計量時の単位 [e]	1 / 2 g
風袋範囲	-12 kg
繰返し性	1 / 2 g

計測パラメータ	
直線性	±1 / 2 g
安定化時間	3 s
調整	レンジ
OIMLクラス	II
物理的パラメータ	
レベリングシステム	自動センタリング
ディスプレイ	ホルダー
計量皿寸法	300×300 mm
梱包寸法	570×390×170 mm
正味重量	5,2 kg
総重量	6,5 kg
工事中	
保護クラス	IP 65 ステンレススチール, IP 43
通信インターフェース	
通信インターフェース	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (OUT), Wi-Fi
電气的パラメータ	
電源	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A : 10 – 28V DC 1A max
環境条件	
動作温度	+15 – +30 °C
保管温度	-25 – +70 °C
相対湿度	10% – 85% RH 最大距離

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



アクセサリ (Additional Fee)

トランスポンダー式カードリーダー
電源アダプタ
RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)
シガーライターソケット電源ケーブル
バーコードスキャナ
底部吊り下げ計量
RS 232、RS 485 ケーブル
ラベルプリンタ
追加モジュール
ディスプレイ


IN/OUT ケーブル
キーボード、外部スイッチ
スタンド、壁取り付けキット、取り付けブラケット
レシートプリンタ
F1 級分銅 - 調整室なしノブ型分銅、セット
AP2-1 電流ループユニット
RS 232、RS 485 ケーブル
追加計量プラットフォームモジュール
RS 232 – USB コンバータ
RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)

ソフトウェア (Additional Fee)



- E2R Weighing (計量) [WX-010-0099]
- E2R Weighing Records (計量記録) [WX-010-0038]
- Audit Trail Reader (監査証跡) [WX-010-0186]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

- E2R PGC (生産管理) [WX-010-0051]
- RAD Key [WX-010-0005]
- Label Editor R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]



デバイスの寸法



F1 version



D2 version



C2 version

