



More information on the website
radwag.com/de/info,w1,9V0

Multifunktionswaage TMX15C.300.H5.K



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funktionen



Dosing



Labelling



Plus/Minus Control



Parts counting



Formulation



Statistics



Checkweighing

Technische Daten

| Messtechnische Parameter | |
|--|-------------------------------------|
| Wägebereich [Max] | 300 kg |
| Min. Belastung | 2 kg |
| Zifferschritt [d] | 100 g |
| Tarierbereich | -300 kg |
| Max Ablesbarkeit [d] bei nicht geeichter Waage | 10 g |
| OIML-Klasse | III |
| Physikalische Parameter | |
| Display | 15,6" grafisch farbiger Touchscreen |
| Waagschale | 600×600 mm |

| Physikalische Parameter | |
|------------------------------|---|
| Abmessungen Bedieneinheit | 560×360×240 mm |
| Verpackungsgröße | 710×710×570 mm |
| Kabellänge | 2,5 m |
| Konstruktion | |
| Schutzart | IP 68 Konstruktion, IP 68 (1h max)/69 Messgerät |
| Kommunikationsschnittstellen | |
| Schnittstellen | 4×USB 2.0 (2×USB-A, 2×M12 4P), Ethernet - 2×10/100/1000 Mbit (2×RJ45 hermetisch), Profibus DP (Betrieb im Modus slave), 2×RS232, RS485 (2×M12 8P), 4IN / 4OUT (2×Ports M12 8P oder 2×Die Kabel durch Verschraubungen) |
| Optionale Schnittstellen | externe Taster PRINT, TARA, START - erforderliche Version des Terminals mit installierten 4IN/4OUT (Steckplätze M12 8P), modul zusätzliche Wägeplattform - max. 3 St., metrologische Parameter wie bei Hauptplattform |
| Elektrische Parameter | |
| Stromversorgung | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| Leistungsaufnahme des Geräts | 45 W |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur | 0 ÷ +40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 10% ÷ 85% RH ohne Kondensation |



Extra payment for verification



Zubehör

Kabel RS 232 (Waage – Drucker)
 Transponderkartenleser
 Kabel RS 232 (Waage – Drucker ZEBRA)
 Netzkabel (Waage – Ethernet)
 Displays
 Kabel RS 232, RS 485
 Barcodescanner

Etikettendrucker
 Modul für zusätzliche Wägeplattformen
 USB-Adapter
 Thermische Drucker
 Prüfgewichte der F1 Klasse - Knopfgewichte, Sätze
 USB-Kabel (Waage – Drucker)
 Konverter RS 232 – USB

Software

- RAD Key [WX-010-0005]
- RLAB [WX-010-0080]

- Etiketten-Editor R02 [WX-010-0094]