



More information on the website  
[radwag.com/br/info,w1,A0C](http://radwag.com/br/info,w1,A0C)

# Plataforma de pesagem C315.300.C3.K

WP-123-0040



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funções



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting



Internal battery



Peak hold



Newton unit  
measurement



GLP Procedures



Animal weighing



ALIBI Memory

## Ficha Técnica

| Parâmetros metrológicos                         |         |
|-------------------------------------------------|---------|
| Capacidade máxima [máx]                         | 300 kg  |
| Carga mínima                                    | 2 kg    |
| Resolução [d]                                   | 100 g   |
| Unidade de verificação [e]                      | 100 g   |
| Faixa de tara                                   | -300 kg |
| Resolução máxima para plataforma não verificada | 10 g    |
| Classe OIML                                     | III     |

| Parâmetros físicos               |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Display                          | 4,3" LCD (retroiluminado)         |
| Comprimento até cabo             | 2,5 m                             |
| Dimensões até prato de pesagem   | 500×700 mm                        |
| Dimensões da embalagem L x P x A | 730×800×270 mm                    |
| Peso líquido                     | 20,5 kg                           |
| Peso bruto                       | 27 kg                             |
| Construção                       |                                   |
| Classe de proteção               | IP 65 construção, IP 43 terminal  |
| Construção                       | aço carbono St3S                  |
| Material até prato de pesagem    | aço inoxidável AISI304            |
| Interface de comunicação         |                                   |
| Interface de comunicação         | RS232                             |
| Interfaces opcionais             | RS232                             |
| Parâmetros elétricos             |                                   |
| Fonte de alimentação             | 100 – 240 V AC 50/60 Hz e bateria |
| Consumo de energia máx.          | 5 W                               |
| Tempo de operação com baterias   | max 8h                            |
| Condições ambientais             |                                   |
| Temperatura de operação          | -10 – +40 °C                      |
| Temperatura de armazenamento     | -10 – +50 °C                      |
| Umidade relativa                 | 10% – 85% RH sem condensação      |
| Indicador                        | C315                              |



Additional fee for verification



## Acessórios (Additional Fee)

Adaptadores de energia  
Cabos de alimentação para acendedor de cigarro automotivo  
Displays  
RS 232, RS 485 cabos  
Conversor RS 232 – Ethernet

RS 232 – Conversor USB  
Cabos RS 232 (plataforma - impressora)  
Conversor RS 232 – RS 485  
Impressora de recibos

## Software (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]  
• R-Lab [WX-010-0080]

• R-Panel [WX-010-0187]

Dimensões do dispositivo L x P x A

