



More information on the website
radwag.com/de/info,w1,A5M

Thermischer Drucker Zebra GX 430t



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Beschreibung

Die kompakten Desktopdrucker G-Series der Firma Zebra bieten die höchsten Geschwindigkeiten und Effizienz des Drucks in ihrer Klasse mit einer Breite bis zu 104 mm. Die G-Series-Drucker – von Grundmodell GK™ bis GX™ mit einem breiten Funktionsumfang sind zuverlässige, beständige und flexible Drucklösungen für alle Anwendungen und für jedes Budget. Alle G-Series-Drucker wurden mit besonderer Berücksichtigung der Zuverlässigkeit und Beständigkeit - der Markenmerkmale der Zebra-Produkte - entworfen. Das Modell GK hat den besten Preis-Leistungsverhältnis in der Kategorie der thermischen Desktopdrucker der Grundklasse, GX das Model der höheren Klasse ist mit umfangreichen Funktionen ausgestattet und hat sich bestens in verschiedenen Branchen und Anwendungen bewährt. Wir bieten mit jedem Modell eine kompakte Version zum Thermodruck mit den kleinsten Abmessungen unter allen Desktopdruckern mit einer Druckbreite von 104 mm oder eine Version für Thermo- und Thermotransferdruck mit einem sehr einfachen und zeitsparenden Farbbandladesystem. Alle Modelle unterstützen die Programmiersprachen EPL™ sowie ZPL® und sind mit vielen Schnittstellen für lokale und Netzsysteme ausgestattet, die eine einfache und problemlose Einbindung der G-Series-Drucker mit anderen Drucklösungen der Firma Zebra ermöglichen.

Kompatibel mit

Multifunktionswaage rostfrei HX7 H
 Multifunktions- Auffahrwaage
 HX7.4N H rostfrei
 Multifunktions- Plattformwaage HX7.4C

Multifunktions- Bodeneinbauwaage aus Edelstahl HX7.4 H/Z
 Waagen WPY für FPVO
 Multifunktions- Plattformwaage
 HX7.4 H rostfrei

Multifunktionswaage Wasser- und säurebeständig HX7 HR
Multifunktionswaage WPY
Mikrowaage für Pipettenkalibrierung MYA 5Y.P
Multifunktionswaage C32
Waage mit hoher Auflösung rostfrei HY10.HRP.H
Mikrowaage für Filterwägung MYA 5Y.F
Multifunktions- Balkenwaagen aus Edelstahl HX7.4P2 H
Multifunktionswaage TMX H rostfrei
Waagen WLY für FPVO
Multifunktionswaage TMX
Multifunktions- Auffahrwaage
HX7.4N H.LD rostfrei
Kabel RS 232 (Waage – Drucker ZEBRA)
Dynamische Waagen DWT/RC/HYF
Wägeterminal PUE CY10
Multifunktionswaage CY10
Multifunktions- Palettenwaagen aus Edelstahl HX7.4P H
Multifunktionswaagen HY10
Multifunktionswaagen HY10 H rostfrei
Waage mit hoher Auflösung HY10.HRP
Waage mit hoher Auflösung PUE 7.1.HRP
Multifunktionswaage HX7

Multifunktions- Balkenwaagen HX7.4P2
Manueller Massekomparator WAY 5Y.KO
Ultra-Mikrowaage UYA 5Y
Waagen HY10.H für FPVO
Präzisionswaage CY10
Staubschuttschrank für Drucker
Analysenwaage für Filter XA 5Y.F
Präzisionswaage WLY
Manueller Massekomparator APP 5Y.KO
Manueller Massekomparator 5Y.PM.KB
Wägeterminal PUE C32
Wägeterminal PUE 7.1
Wägeterminal PUE HX7
Wägeterminal PUE 5
Manueller Massekomparator XA 5Y.KO
Manueller Massekomparator UYA 5Y.KO
Ultra-Mikrowaage für Filter UYA 5Y.F
Multifunktions- Palettenwaagen HX7.4P
Dynamische Waagen DWM
Rollenwaagen