



More information on the website  
[radwag.com/fr/info,w1,A6P](http://radwag.com/fr/info,w1,A6P)

# Balance de précision CY10.60/120.C2.K



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Fonctions

-  Autotest
-  Dosing
-  Percent Weighing
-  Parts counting
-  Peak hold
-  Formulation
-  Newton unit measurement
-  Statistics
-  Checkweighing
-  IR sensors
-  GLP Procedures
-  Animal weighing
-  Pipettes Calibration
-  Air density correction
-  Density determination
-  Differential weighing
-  Ambient conditions monitoring
-  Statistical Quality Control
-  Packaged Goods Control
-  ALIBI Memory
-  Wi-Fi

## Paramètres Techniques

### Paramètres métrologiques

Capacité maximale [Max]	60/120 kg
Capacité minimale [Min]	-

<b>Paramètres métrologiques</b>	
Précision de lecture	1/2 g
Échelon de légalisation [e]	-
Étendue de tare	-120 kg
Répétabilité	2 g
Linéarité	±2 g
Temps de stabilisation	3 s
Ajustage	externe
Classe de précision OIML	-
<b>Paramètres physiques</b>	
Système de nivellement	manuel
Afficheur	10" graphique couleurs écran tactile
Dimension du plateau	400x500 mm
Dimensions de colis	720x620x210 mm
Masse nette	13,5 kg
Masse brute	16 kg
Longueur de câble	2,5 m
<b>Construction</b>	
Degré de protection	IP 43
Boîtier	métal + ABS
<b>Interface de Communication</b>	
Interface de Communication	2xUSB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
<b>Paramètres électriques</b>	
Alimentation	12÷15V DC
La consommation d'énergie	1A
<b>Conditions environnementales</b>	
Température du travail	+15 ÷ +30 °C
Température de stockage	-25 ÷ +70 °C
Humidité relative d'air	10% ÷ 80% RH sans condensation

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## Accessoires

MediaBox  
 Platesformes en acier pulvérisé  
 Tag RFID  
 Alimentateurs  
 Modules de plateforme supplémentaires  
 Platesformes en acier pulvérisé  
 Modules complémentaires  
 Platesformes dans les boîtiers en plastique

Écran de protection anti-poussière  
 Lecteurs de code-barres  
 Câbles RS 232, RS 485  
 Imprimantes d'étiquettes  
 Câbles RS 232, RS 485  
 Lecteur d'empreintes digitales  
 Convertisseur RS 232 – USB  
 Imprimante de tickets de caisse

## Software

- E2R Pesages [WX-010-0099]
- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- E2R Registre [WX-010-0038]
- Éditeur D'étiquettes R02 [WX-010-0094]
- Éditeur de Balances 2.1 [WX-010-0173]

## Dimensions d'appareil

