



More information on the website  
radwag.com/it/info,w1,A6P

# Bilancia di precisione CY10.60/120.C2.K



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funzioni

-  Autotest
-  Dosing
-  Percent Weighing
-  Parts counting
-  Peak hold
-  Formulation
-  Newton unit measurement
-  Statistics
-  Checkweighing
-  IR sensors
-  GLP Procedures
-  Animal weighing
-  Pipettes Calibration
-  Air density correction
-  Density determination
-  Differential weighing
-  Ambient conditions monitoring
-  Statistical Quality Control
-  Packaged Goods Control
-  ALIBI Memory
-  Wi-Fi

## Specifiche

### Parametri metrologici

Portata massima [Max]	60/120 kg
Portata minima [Min]	-

<b>Parametri metrologici</b>	
Divisione [d]	1/2 g
Intervallo di verifica della bilancia [e]	-
Campo di tara	-120 kg
Ripetibilità	2 g
Linearità	±2 g
Tempo di stabilizzazione	3 s
Calibrazione	external
Classe OIML	-
<b>Parametri fisici</b>	
Sistema di livellamento	manual
Display	10" graphic colour touchscreen
Dimensione piatto	400×500 mm
Dimensioni del pacco	720×620×210 mm
Peso netto	13,5 kg
Peso lordo	16 kg
Lunghezza del cavo	2,5 m
<b>Costruzione</b>	
Punteggio IP	IP 43
Struttura	steel + ABS
<b>Interfaccia di comunicazione</b>	
Interfaccia	2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
<b>Parametri elettrici</b>	
Alimentatore	12÷15V DC
Consumo di energia	1A
<b>Environmental conditions</b>	
Ambiente di lavoro	+15 ÷ +30 °C
Temperatura di stoccaggio	-25 ÷ +70 °C
Umidità relativa	10% ÷ 80% RH no condensation

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## Accessori

### MediaBox

Piattaforme di pesatura in acciaio dolce verniciato a polvere  
Tag RFID

### Alimentatore

Moduli aggiuntivi della piattaforma

Piattaforme di pesatura in acciaio dolce verniciato a polvere

Moduli aggiuntivi

Piattaforme con struttura in materiale plastico

### Capottina protettiva per bilance

Letto di codici a barre

Cavo seriale RS 232, RS 485

stampanti per etichette

Cavo seriale RS 232, RS 485

Letto di impronte digitali

RS 232 – USB Converter

Stampanti di ricevuta

## Software

- E2R Weighing [WX-010-0099]
- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- E2R Weighing Records [WX-010-0038]
- Editore di etichette R02 [WX-010-0094]
- Editore per sistemi di pesatura 2.1 [WX-010-0173]

## Device dimensions

