



# Waga platformowa HX5.EX-1.4.3000.C8/9

WW-008-0017



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Funkcje



Etykietowanie



Kontrola plus/minus



Odchyłki procentowe



Liczenie sztuk



Pomiar w Newtonach



Statystyka



Procedury GLP



Wymienne jednostki



Pamięć ALIBI

## Dane techniczne

### Parametry metrologiczne

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Obciążenie maksymalne [Max] | 3000 kg  |
| Obciążenie minimalne [Min]  | 20 kg    |
| Dokładność odczytu [d]      | 1000 g   |
| Zakres tary                 | -3000 kg |

### Parametry fizyczne

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Wyświetlacz      | 5" graficzny kolorowy |
| Długość przewodu | 3 m                   |

| Parametry fizyczne            |   |
|-------------------------------|---|
| Wymiar szalki                 | 1200×1500 mm  |
| Masa netto                    | 142,8 kg  |
| Masa brutto                   | 143 kg  |
| Konstrukcja                   |   |
| Stopień ochrony               | IP 65 konstrukcja, IP 67 tensometr, IP 66 / 68 terminal |
| Certyfikacja ATEX             | II 2G Ex ib IIB T4 Gb                                   |
| Certyfikacja IECEx            | Ex ib IIB T4 Gb   |
| Konstrukcja                   | Stal malowana proszkowo St3S                            |
| Interfejs komunikacyjny       |   |
| Interfejs                     | 2×RS232, RS485  |
| Parametry elektryczne         |   |
| Zasilanie                     | 100 – 240 V AC 50/60 Hz                                 |
| Maksymalny pobór mocy         | 15 W  |
| Warunki środowiskowe          |   |
| Temperatura pracy             | -10 – +40 °C  |
| Wilgotność względna powietrza | 10% – 85% RH bez kondensacji                            |
| Miernik                       | PUE HX5.EX-1  |



Weryfikacja dodatkowo płatna



## Akcesoria (Dodatkowo płatne)

Moduły komunikacyjne

Zasilacz iskrobezpieczny do wagi EX do zasilania miernika PUE HX5.EX

Drukarki paragonowe

## Oprogramowanie (Dodatkowo płatne)

- E2R Ważenia [WX-010-0099]
- RAD Key [WX-010-0005]
- Alibi Reader [WX-010-0114]
- Edytor wag 2.1 [WX-010-0173]

- E2R Ewidencja [WX-010-0038]
- Edytor etykiet R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]