



More information on the website  
radwag.com/it/info,w1,A9M

# Basamento ad una cella di carico HX5.EX-1.15.C3



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## funzioni



Labelling



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Parts counting



Newton unit measurement



Statistics



GLP Procedures



Replaceable unit



ALIBI Memory

## Foglio di calcolo

### Parametri metrologici

Capacità massima [Max]	15 kg
Pesata minima	100 g
Accuratezza	5 g
Intervallo di tara	-15 kg
Classe OIML	III

### Parametri fisici

Display	5" graphic colour
---------	-------------------

Parametri fisici	
Dimensioni del piatto di pesata	500×700 mm
Dimensioni del pacco	800×950×270 mm
Peso netto	28,7 kg
Peso lordo	32,7 kg
Costruzione	
Punteggio IP	IP 65 construction, IP 66/68 indicator
Costruzione	mild steel St3S
Materiale da pesata	Stainless steel AISI304
Certificazione ATEX	II 2G Ex ib IIB T4 Gb
Certificazione IECEx	Ex ic IIB T4 Gc
Indicatore	PUE HX5.EX-1
Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	2×RS232, RS485
Parametri elettrici	
Alimentatore	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Massimo assorbimento elettrico	15 W
Environmental conditions	
Temperatura di lavoro	-10 ÷ +40 °C
Umidità atmosferica	10% ÷ 85% RH no condensation



Extra payment for verification



## Accessori

### Moduli di comunicazione

Alimentatore a sicurezza intrinseca per bilance EX per alimentare il misuratore PUE HX5.EX

### Stampanti di ricevuta

## Software

- E2R Weighing [WX-010-0099]
- RAD Key [WX-010-0005]
- „Alibi Reader” PC Software [WX-010-0114]
- Editore per sistemi di pesatura 2.1 [WX-010-0173]
- E2R Weighing Records [WX-010-0038]
- Editore di etichette R02 [WX-010-0094]
- R-LAB [WX-010-0080]
- Software „Development Studio” RADWAG [WX-010-0104]