



More information on the website
radwag.com/ja/info,w1,A9NAV

AK-4.1000.5Y 自動マスコンパレータ

WL-413-0016



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

データシート

計測パラメータ

| | |
|------------------|---------------|
| E0 校正範囲 | 100 g – 1 kg |
| E1 校正範囲 | 100 g – 1 kg |
| E2 校正範囲 | 100 g – 1 kg |
| F1 校正範囲 | 100 g – 1 kg |
| F2 校正範囲 | 100 g – 1 kg |
| 最大ひょう量 [Max] | 1,02 kg |
| 最小表示 [d] | 0,005 mg |
| 標準繰り返し性 [5% Max] | 8 µg |
| 標準繰り返し性 [Max] | 15 µg |
| 許容繰り返し性 | 25 µg |
| 偏置 (試験荷重) | 0 mg |
| 電気補償範囲 | -10 g – +20 g |
| 安定化時間 | 30 s |
| 調整 | レンジ |

| 物理的パラメータ | |
|---------------|--|
| ディスプレイ | 10" メンブレン式 + バッテリー 赤外線式 |
| 計量皿寸法 | ø50 mm |
| 計量装置の寸法 | 385×215×600 mm |
| 制御デバイスの寸法 | 249×170×72 mm |
| 防風チャンバー寸法 | 560×340×665 mm |
| 梱包寸法 | 860×800×560 mm |
| チャンバーパッケージサイズ | 950×420×630 mm |
| 正味重量 | 47,8 kg |
| 総重量 | 67,8 kg |
| 内部分銅 | |
| 外部分銅 | - |
| マガジン位置 | 4 |
| 通信インターフェース | |
| 通信インターフェース | 2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot |
| 電気的パラメータ | |
| 電源 | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| 環境条件 | |
| 動作温度 | +15 – +30 °C |
| 動作温度変化率 | ±0,5 °C / 12 h (±0,3 °C / 4 h) |
| 相対湿度 | 40% – 60% |
| 相対湿度変化率 | ±5% / 12 h (3% / 4 h) |

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



アクセサリ (Additional Fee)

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| RFIDタグ | THBR 2.0 システム - システム - 周囲条件のモニター |
| 防振台 | レシートプリンタ |
| 追加モジュール | 指紋リーダー |
| 天秤用保護カバー | RS 232、RS 485 ケーブル |
| バーコードスキャナ | RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ) |
| RS 232、RS 485 ケーブル | |

ソフトウェア (Additional Fee)

| | |
|--|-----------------|
| • RAD Key [WX-010-0005] | • [WX-010-0164] |
| • RMCS 校正プロセスのシステムネットワーク管理 [WX-010-0048] | |

デバイスの寸法



AK-4/100, AK-4/1000,
AK-4/1000.1



AK-4/2000, AK-4/5000,
AK-4/5000.1



AK-4/10000, AK-4/16000

